

PW 5084 XL Mop Star 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Cumple con los requisitos de las empresas de limpieza de edificios.



- Volumen del tambor 80 l, carga 9.0 kg
- Programas de lavado especiales para tejidos de limpieza
- Eliminación perfecta de la suciedad: centrif. previo patentado *
- Mopas y paños preparados de forma óptima: Ready-to-use
- Manejo muy sencillo con un selector giratorio y display de texto.

* Patente: EP 2 003 236 B1

Código EAN: 4002516252870 / Número de material: 11376090 /
Número de material antiguo: 515084X6D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	MopStar
Frontal	Azul octo
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	9,0
Volumen del tambor en l	80
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector	•
Aplicación	
Apto para empresas de limpieza	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,05
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	59
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	53
Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	25
R.p.m. de centrifugado en U/min	1300
Factor g	520
Horas de servicio comprobadas	30000
Manejo	
Tipo de manejo	Símbolo ProfiLine Mop
Programable	Ajuste det. parámetros
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Idiomas del display ajustables	•
Prog. básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador para dosificación de productos líquidos patentado	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	6,30
Potencia nominal total en kW	6,50
Fusibles en A	10

PW 5084 XL Mop Star 80 [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Lavadora con calentamiento eléctrico

Cumple con los requisitos de las empresas de limpieza de edificios.



Código EAN: 4002516252870 / Número de material: 11376090 /
Número de material antiguo: 515084X6D

Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	727
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	815
Peso neto en kg	140,0
Peso bruto en kg	148
Carga máxima sobre el suelo en N	2330
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,30
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga	•
Caudalímetro	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	95
Opciones de conexión	
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Capacidades	
Paños, 22 g [número]	182
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	42
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	36
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	66
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	47
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•