

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Columna lavado-secado

Para lavar y secar en el mínimo espacio, versión con bomba de agua de lavado.



- Volumen del tambor 80 l o 180 l, capacidad de carga 2 x 9.0 kg
- Gran variedad de programas: específicos para cada aplicación
- Manejo sencillo: unidad de mando central
- Alto rendimiento: programas de lavado muy cortos
- Cuidado de la ropa, tambor de panal de abeja de Miele

Código EAN: 4002516264415 / Número de material: 11392950 /  
Número de material antiguo:

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal, columna
Línea	Professional
Frontal	Azul octo
Cantidad de carga de la lavadora en kg	9,0
Cantidad de carga de la secadora en kg	9,0
Proporción de llenado de la lavadora	1:9
Proporción de llenado de la secadora	1:20
Volumen del tambor de la lavadora en l	80
Volumen del tambor de la secadora en l	180
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de puerta de la lavadora [Ø] en mm	370
Apertura de puerta de la secadora [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	Lavar derecha/secar izquierda
Motor sin mantenimiento con convertidor de frecuencia en la lavadora	•
Tambor protector	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para hogares particulares	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
<b>Datos de potencia</b>	
Consumo de agua específico en l/kg	8,00
Consumo energético específico de la lavadora en kWh/kg	0,05
Consumo energético específico de la secadora en kWh/kg	0,95
Rendimiento máximo de vaporización de la secadora en l/h	8,10
Duración del programa de la lavadora en min.	53
Duración del programa de la secadora en min.	41
Humedad residual en aclarados en frío en %	49
Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
Centrifugado de la lavadora en r.p.m.	1300
Factor g de la lavadora	520
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Profitronic L Vario
Programable	Programable

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Columna lavado-secado

Para lavar y secar en el mínimo espacio, versión con bomba de agua de lavado.



Código EAN: 4002516264415 / Número de material: 11392950 /

Número de material antiguo:

Electrónica de programas de la secadora	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•
<b>Dosificación de la lavadora</b>	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador para dosificación de productos líquidos patentado	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento de la lavadora	Eléctrico
Tipo de calentamiento de la secadora	Eléctrico
Conexión eléctrica de la lavadora	3 N CA 400 V 50 Hz
Potencia calorífica de la lavadora en kW	7,95
Potencia nominal total de la lavadora en kW	8,20
Fusible de la lavadora en A	16,0
Conexión eléctrica de la secadora	3 N CA 400 V 50 Hz
Potencia calorífica de la secadora en kW	7,94
Potencia nominal total de la secadora en kW	8,50
Fusible de la secadora en A	16,0
<b>Diferentes variantes de tensión posibles</b>	
Conexión eléctrica de la lavadora	3 N CA 400 V 50 Hz
Potencia calorífica de la lavadora en kW	7,94
Potencia nominal total de la lavadora en kW	8,50
Fusible de la lavadora en A	16,0
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Columna lavado-secado

Para lavar y secar en el mínimo espacio, versión con bomba de agua de lavado.

Código EAN: 4002516264415 / Número de material: 11392950 /

Número de material antiguo:

Agua ya usada (opcional) [cantidad] 1 x 1/2" con unión roscada de 3/4"

Bomba de desagüe	DN 22
<b>Medidas y peso</b>	
Peso neto en kg	0,00
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación de la lavadora en Mj/h	3,00
Emisión de calor a la habitación de la secadora en Mj/h	1,62
<b>Equipamiento</b>	
Control de desequilibrios de la lavadora	•
Lavados de desinfección de la lavadora	•
Control de temperatura de la lavadora	•
Adaptación automática de cargas de la lavadora	•
Caudalímetro de la lavadora	•
Resistencia especial de la lavadora	•
Zócalo de comunicación	•
Sistema inteligente de reversión del tambor de la secadora	•
Guía axial de la conducción del aire de la secadora	•
Filtro de gran superficie de la secadora	•
PerfectDry de la secadora	•
Desprendedores con cantos suavizados en el tambor de la secadora	•
Función Delicado en la secadora	•
Cesto de secado (opcional)	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Módulo de interfaz RS 232 (opcional)	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	4
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	1-2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	1-2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	1-2
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WRAS	•
WEEE	•
UASEPRO	•
WaterMark	•
SVGW	•
RCM	•
EAC	•

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]

Columna lavado-secado

Para lavar y secar en el mínimo espacio, versión con bomba de agua de lavado.



Código EAN: 4002516264415 / Número de material: 11392950 /  
Número de material antiguo:

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ •  
CE