

WWG360 WCS PWash&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y SingleWash para resultados perfectos en un tiempo récord.



- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos
- Nuestro tambor protector garantiza que la ropa se mantenga en perfectas
- El extra Alisar extra reduce arrugas y ahorra hasta 50 % de tiempo y esfuerzo#
- Fácil manejo táctil – ComfortSensor
- Miele@home: conexión inteligente para multitud de posibilidades*

* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.



Código EAN: 4002516282174 / Número de material: 11395060 /
Número de material antiguo: 11WG3601E

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 White Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1400
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Diseño de la puerta	Negro Obsidian con aro cromado
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	inclinado 5°
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Multilingua	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	B
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	68
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	199
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•

WWG360 WCS PWash&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y SingleWash para resultados perfectos en un tiempo récord.



Código EAN: 4002516282174 / Número de material: 11395060 /

Número de material antiguo: 11WG3601E

Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Limpia máquina	•
Algodón Flecha	•
Solo aclarado/almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40-60	•
Extra Lavado	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Silencio plus	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•
Calidad	
Contrapesos de hierro fundido	•
Seguridad	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596
Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	643
Fondo con la puerta abierta en mm	1077
Peso neto en kg	93
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Accesorios suministrados	
3 cápsulas	•

Miele

WWG360 WCS PWash&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

Con QuickPowerWash y SingleWash para resultados perfectos en un tiempo récord.



Código EAN: 4002516282174 / Número de material: 11395060 /

Número de material antiguo: 11WG3601E

Cupón para detergentes Miele

Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portugês, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WWG360 WCS PWash&9kg

Lavadora de carga frontal W1:


Con QuickPowerWash y SingleWash para resultados perfectos en un tiempo récord.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm