

## HM 16-80 D [EL SOM]

### Calandra

con función de vapor y máximo confort para uso marino.



- Rendimiento 13.0 kg/h\*, diámetro de la teja 160 mm, anchura de trabajo 830 mm
- Planchar cómodamente sentado
- Manejo individual cómodo con velocidad regulable del rodillo
- Bobinado de rodillo larga duración: paño de planchado de aramida
- Fácil de guardar: función de plegado

\* Con un 20 % de humedad residual: datos de rendimiento conforme a DIN 11 902: el poder de planchado alcanzado realmente depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

Código EAN: 4002516276326 / Número de material: 11419390 /  
Número de material antiguo: 53168001SOM

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga y salida frontal
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Blanco loto
Diámetro de los rodillos en mm	160
Ancho de trabajo en mm	830
Material de la teja	Aluminio
Bobinado de la plancha	Estera fieltro punzonado polié
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado de aram
<b>Aplicación</b>	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 20 % de humedad residual en kg/h	13,0
Horas de servicio comprobadas	2500
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display Touch (opción)	Drehwahlschalter
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	2,0
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	4,5
Temperatura regulable	En niveles de temperatura
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	AC 220-240V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	3,10-3,70
Potencia calefactora del calderín en kW	0,85
Potencia nominal total en kW	3,20-3,80
Fusibles en A	16
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	959
Medidas exteriores, ancho en mm	985
Medidas exteriores, fondo en mm	380
Medidas exteriores, alto bruto en mm	570
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1120
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	450
Peso neto en kg	39
Peso bruto en kg	45
Carga máxima sobre el suelo en N	382
<b>Equipamiento</b>	
Función Vapor	•
Final del rodillo libre	•
Función de plegado	•
Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos	•
Interruptor de pedal	•
Barra recogedora	•

HM 16-80 D [EL SOM]

Calandra

con función de vapor y máximo confort para uso marino.



Código EAN: 4002516276326 / Número de material: 11419390 /

Número de material antiguo: 53168001SOM

4 ruedas que protegen el suelo

•

Tabla anexa

•

Retorno de la colada

•

Opción de planchado en posición sentada

•

Accesorios independientes del aparato

•

**Normas, homologaciones y distintivos**

VDE

•

CE

•

WEEE

•

VDE-EMC

•

UKCA

•