

## PG 8056 [DOS MK SPEEDplus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para negocios de hostelería, colegios y residencias.



- Máx. eficiencia de limpieza\*: 456 platos/h o 24 cestos/h
- Manejo sencillo y seguro gracias a AutoDos
- Lavado flexible de 2 cestos de alambre o plástico en cada carga
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

\* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002516278351 / Número de material: 11422810 /  
Número de material antiguo: 61805687EP1

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Lavavajillas de libre instalación, carga frontal
Línea	Professional
Modelo	Speedplus
Sistema de lavado	Lavavajillas Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Tapa	Acero inoxidable
Paredes laterales	Acero inoxidable
<b>Aplicación</b>	
Apto para restaurantes/bares	•
Apto para hotelería	•
Apto para pensiones	•
Apto para comedores sociales	•
Apto para universidades y escuelas	•
Apto para talleres	•
Apto para restaurantes de comida rápida	•
Apto para clubes deportivos	•
<b>Datos de potencia</b>	
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	5
Temperatura máxima de aclarado en °C	70
Eficiencia de limpieza platos/h	456
Rendimiento de limpieza cestos/h	24
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	15000
<b>Manejo</b>	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Touch on Metal
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Programas [cantidad]	13
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	8,90
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,70
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	3,00
Potencia nominal total en kW	3,40
Fusibles en A	16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1

## PG 8056 [DOS MK SPEEDplus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para negocios de hostelería, colegios y residencias.



Código EAN: 4002516278351 / Número de material: 11422810 /

Número de material antiguo: 61805687EP1

Presión de caudal necesaria en bares	0,40-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	8,00
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores con tapa, alto en mm	835
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	598
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	675
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	745
Espacio útil de lavado, alto en mm	559
Espacio útil de lavado, ancho en mm	536
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	516
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Peso neto [kg]	63
Peso bruto en kg	69
Carga máxima sobre el suelo en N	1200
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	59,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,08
<b>Programas</b>	
Universal	•
Super Corto	•
Corto	•
Higiene	•
Vasos	•
Vasos de cerveza	•
Cubiertos	•
Plásticos	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•
<b>Diseño de los cestos</b>	
1 x O 891 Cesto superior para tazas	•
1 x U 890 Cesto inferior para complementos	•
1 x E 810 Complemento para platos de postre	•
2 x E 816 Complementos para platos	•
2 x E 165 Complementos para cubiertos	•
Cesto superior ajustable en altura	•
<b>Equipamiento</b>	
Secado	sin
1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•

PG 8056 [DOS MK SPEEDplus]

Lavavajillas de libre instalación FreshWater

Con cestos, para negocios de hostelería, colegios y residencias.



Código EAN: 4002516278351 / Número de material: 11422810 /

Número de material antiguo: 61805687EP1

Bomba de dosificación integrada/Módulo de dosificación para detergente líquido	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
Perfect GlassCare	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Temperatura de lavado modificable	•
Tiempo de lavado modificable	•
Interfaz óptica	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
<b>Opciones de conexión</b>	
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
<b>Normas, homolog. y distintivos</b>	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IPX1	•
EMC Antiparasitario	•
DIN 10512	•
EN 1717	•