

PG 8099 U [MK HYGIENEair] Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



- Máx. eficiencia de limpieza*: 456 platos/h
- Resultados de secado óptimos gracias al secado Dry+
- Resultados muy higiénicos: temperatura de aclarado de 85 °C
- Manejo sencillo y seguro: apertura automática de la puerta
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

Código EAN: 4002516282730 / Número de material: 11433750 / Número de material antiguo: 61809920EP1

Numero de material antiguo: 61809920EP1	
Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Lavavajillas bajo encimera
Línea	Professional
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Acero inoxidable
Paredes laterales	Galvanizado
Aplicación	
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para hospitales	•
Apto para escuelas infantiles	•
Apto para universidades y escuelas	•
Datos de potencia	
Bomba propulsora, Qmax en I/min.	390
Duración del programa más corto en min	5
Temperatura máxima de aclarado en °C	85
Eficiencia de limpieza platos/h	456
Rendimiento de limpieza platos/h con Dry+	104
Rendimiento de limpieza cestos/h	24
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	15000
Control	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Touch on Metal
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
Conexión eléctrica estándar	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	8,90
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,70
Posible variante de tensión 1	1,70
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	3,00
Potencia nominal total en kW	3.40
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	0,40-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en	100
cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
	S.Storiia Waterproof

Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).



PG 8099 U [MK HYGIENEair] Lavavajillas bajo encimera FreshWater Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



, 5	
Código EAN: 4002516282730 / Número de material: 11433	3750 /
Número de material antiguo: 61809920EP1 Consumo de agua por ciclo de lavado en l	8,00
Medidas y peso	3,00
Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	595
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	675
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	745
Espacio útil de lavado, alto en mm	559
Espacio útil de lavado, ancho en mm	536
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	516
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
	63
Peso neto [kg]	
Peso bruto en kg	69
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	1200
Valores de emisión	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	47 dB(A) re 20 μPa
Nivel acústico (LwA)	59,0
Programas	
Universal	<u>•</u>
Super Corto	•
Corto	•
Antiséptico Plus	•
Vasos	•
Vasos de cerveza	•
Cubiertos	•
Plásticos	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•
Dotación de los cestos	
1 x O 891 Cesto superior para tazas	•
1 x U 890 Cesto inferior para complementos	•
1 x E 810 Complemento para platos de postre	•
2 x E 816 Complementos para platos	•
2 x E 165 Complementos para cubiertos	•
Cesto superior ajustable en altura	•
Equipamiento	
Secado	Secado mejorado
Secauo	AutoOpen, Secado Dry+
1 aparato de dosificación combinada/puerta para	•
detergente en polvo y abrillantador	
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Temperatura de lavado modificable	•
Tiempo de lavado modificable	•
Tiempo de secado modificable	•



PG 8099 U [MK HYGIENEair] Lavavajillas bajo encimera FreshWater Con cestos, para residencias, guarderías y centros de alta exigencia higiénica.



Código EAN: 4002516282730 / Número de material: 114337 Número de material antiguo: 61809920EP1	50 /
Interfaz óptica	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
Posibilidades de conexión	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
Módulo externo de dosificación para abrillantador	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IPX1	•
EMC Antiparasitario	•
DIN 10512	•
EN 1717	•