

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient  
Campana extractora para isla  
solo con control inteligente mediante Con@activity 3.0 y la app Miele@mobile.



- Diseño en forma de lámpara y apertura motorizada de las alas
- Iluminación de colores personalizable – MyAmbientLight
- Función única de eliminación de la humedad – HumidityBalance
- Exclusiva función de ambientador – AmbientFragrance
- Suspensión en cables de filigrana, con corriente integrada

**A+**

Código EAN: 4002516311102 / Número de material: 11476590 /  
Número de material antiguo: 287378351B

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Diseño</b>  |                        |
| Campana extractora en isla   | •                      |
| <b>Funciones</b>   |                        |
| Tipo de conducción de aire   | Recirculación del aire |
| <b>Diseño</b>  |                        |
| Color  | Brilliant White        |
| Possibilidad de alto personalizado como construcción especial                              | •                      |
| <b>Confort de manejo</b>   |                        |
| Conexión con Miele@home  | •                      |
| Función automática Con@activity  | •                      |
| Control electrónico  | •                      |
| Niveles de potencia (número sin nivel Booster)   | 3                      |
| App Miele@mobile   | •                      |
| Desconexión del nivel Booster programable  | •                      |
| Desconexión posterior 5/15 min.  | •                      |
| Indicación de saturación del filtro de grasas  | •                      |
| Saturación de los filtros de grasa programable   | •                      |
| Saturación de los filtros de carbón activado programable                                   | •                      |
| Hood in motion   | •                      |
| AmbientFragrance   | •                      |
| HumidityBalance  | •                      |
| CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana                                  | •                      |
| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>   |                        |
| Clase de eficiencia energética (A+++ – D)  | A+                     |
| Motor ECO  | •                      |
| Sistema PowerManagement  | •                      |
| Consumo energético anual en kW/año   | 31,6                   |
| Clase de eficiencia fluidodinámica   | A                      |
| Clase de eficiencia de iluminación   | A                      |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa   | A                      |
| <b>Sistema de filtrado</b>   |                        |
| Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas) | 1                      |
| <b>Iluminación</b>   |                        |
| LED  | •                      |
| Número x W   | 2x5 W / 2x7,7 W        |
| Nivel de iluminación en Lx   | 350 lx                 |
| Temperatura de color en K  | 3500 Kelvin            |
| Función Dimmer   | •                      |
| Iluminación ambiental en color   | •                      |
| <b>Ventilador</b>  |                        |
| Ventilador de doble absorción lateral  | •                      |
| Motor de corriente continua (motor CC)   | •                      |
| <b>Recirculación del aire</b>  |                        |
| Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591                                     | 240                    |
| Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591                                     | 380                    |
| Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591                                     | 440                    |
| Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591            | 600                    |
| Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3  | 53,0                   |

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient  
Campana extractora para isla  
solo con control inteligente mediante Con@activity 3.0 y la app Miele@mobile.




Código EAN: 4002516311102 / Número de material: 11476590 /  
Número de material antiguo: 287378351B

|   |           |
|---|-----------|
| Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                             | 63,0      |
| Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3                             | 66,0      |
| Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3           | 73,0      |
| En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13 | 39,0      |
| En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13 | 49,0      |
| Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13                  | 52,0      |
| Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13      | 59,0      |
| <b>Seguridad</b>  |           |
| Desconexión automática de seguridad   | •         |
| <b>Datos técnicos</b>   |           |
| Ancho del cuerpo de la campana en mm  | 700       |
| Alto del cuerpo de la campana en mm   | 440       |
| Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm            | 700       |
| Fondo del cuerpo de la campana en mm  | 500       |
| Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm            | 1000      |
| Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm                      | 450       |
| Altura del cuerpo de la campana en mm para campanas redondas                | 440       |
| Peso neto en kg   | 24,6      |
| Diámetro del cuerpo de la campana en mm                                     | 500       |
| Conexión fija   | •         |
| Potencia nominal total en kW  | 0,13      |
| Tensión en V  | 230       |
| Fusibles en A   | 10        |
| Número de fases   | 1         |
| Frecuencia en Hz  | 50        |
| <b>Indicaciones para el montaje</b>   |           |
| Plantilla de montaje  | •         |
| Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele                 | Requerido |
| <b>Accesorios suministrados</b>   |           |
| Envase de fragancia   | •         |
| Filtro de carbón activado regenerable                                       | •         |
| Filtro de deshumidificación   | •         |
| <b>Accesorios especiales (no suministrados)</b>                             |           |
| Filtro carbón activo  | Nein      |
| Filtro de carbón activo regenerable   | DKF 28-R  |
| Fragancia SummerGarden  | •         |
| Fragancia MintyFields   | •         |
| Fragancia FrenchBakery  | •         |

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Campana extractora para isla

solo con control inteligente mediante Con@activity 3.0 y la app Miele@mobile.



DA 7378 D – (installation drawings)