

KWT 2612 Vi
Acondicionador de vino MasterCool
para diseño y tecnología superior en formato grande.



- Apertura de la puerta cómoda gracias a Push2open
- Varios vinos perfectamente atemperados: tres zonas de temperatura
- Almacenamiento más flexible de botellas grandes con FlexiFrame
- Interior luminoso gracias a los elementos LED: BrilliantLight
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct



Código EAN: 4002516323365 / Número de material: 11504100 /
Número de material antiguo: 36261205EU1

Categoría de aparato	
Acondicionador de vino	•
Diseño constructivo	
Aparato empotrable	•
Aparato empotrable integrado	•
Apertura de la puerta	izquierda
Apertura de la puerta, intercambiable	•
Apto para Side-by-Side	•
Diseño	
Iluminación	BrilliantLight
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Push2open	•
Bisagra MaxLoad	•
FlexiFrame	•
Número de parrillas de madera Flexiframe	13
Material de las parrillas de madera	Haya
NoteBoard	•
Control	
Concepto de manejo	MasterSensor
Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador	No
Número de zonas de temperatura	3
Rango mínimo de temperaturas ajustable en °C	5
Rango máximo de temperaturas ajustable en °C	20
Modo Sabbat	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase eficiencia energética (A-G)	G
Consumo energético anual en kWh	155,13
Consumo energético en 24 h en kWh	0,42
Seguridad	
Función de bloqueo	•
Alarma acústica de la puerta	•
Alarma óptica de la puerta	•
Alarma óptica de temperatura	•
Datos técnicos	
Ancho mín. del hueco en mm	610
Ancho máx. del hueco en mm	613
Alto mín. del hueco en mm	2134
Alto máx. del hueco en mm	2164
Fondo del hueco en mm	629
Ancho del aparato en mm	603
Alto del aparato en mm	2127
Fondo del aparato en mm	610
Peso neto en kg	148,4
Técnica de fijación	Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg	73
Zona de refrigeración en l	370

KWT 2612 Vi

Acondicionador de vino MasterCool

para diseño y tecnología superior en formato grande.



Código EAN: 4002516323365 / Número de material: 11504100 /
Número de material antiguo: 36261205EU1

Capacidad útil total en l	441
Nivel acústico (A-D)	D
Nivel acústico en dB(A) re1pW	42
Consumo de corriente en miliamperios (mA)	3000
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	3,0

Display disponible en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

