

PWM 514 [EL DV DD]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro.



- Volumen del tambor 130 l, carga 14.0 kg
- 14 % menos de agua y 17 % menos de electricidad*
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

Código EAN: 4002516326915 / Número de material: 11511120 /
Número de material antiguo: 51514003EU

| Diseño constructivo y versión | |
|---|------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Performance |
| Frontal | Gris hierro |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg | 14,0 |
| Proporción de llenado | 1:9 |
| Cantidad de carga en kg | 14,0 |
| Volumen del tambor en l | 130 |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 415 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Cierre automático de la puerta | • |
| Cuba innovadora | • |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia | • |
| Tambor protector patentado 2.0 | • |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para tintorerías | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para talleres | • |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías | • |
| Apto para hospitales | • |
| Apto para campings | • |
| Apto para clubes deportivos | • |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios | • |
| Apto para la industria petroquímica | • |
| Apto para la industria de transformación de los alimentos | • |
| Apto para parques temáticos y complejos turísticos | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg | 7,80 |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg | 0,20 |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 7,20 |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,07 |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l | 109,2 |
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg | 2,80 |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 56 |
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 100,8 |
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh | 0,98 |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 49 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l | 99,4 |

PWM 514 [EL DV DD]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516326915 / Número de material: 11511120 /

Número de material antiguo: 51514003EU

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh 1,82

Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. 40

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l 98,0

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh 0,42

Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. 36

Humedad residual en aclarados en frío en % 53

Humedad residual en aclarados en caliente en % 49

R.p.m. de centrifugado en U/min 1025

Factor g 364

Horas de servicio comprobadas 30000

Control

Tipo de manejo M Touch Pro

Programable Programable

Preselección máx. de la hora de inicio en h De libre selección

Indicación de tiempo restante •

Indicación de desarrollo del programa •

Idiomas del display ajustables •

Posibilidad introd. peso antes de inicio prog. •

Programas básicos y especializados

Programas básicos •

Dosificación

Cajetín 3 compartimentos

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 12

Detección de vacío •

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento Eléctrico

Conexión eléctrica 3 AC 230V 50HZ

Potencia calefactora en kW 9,00

Potencia nominal total en kW 9,60

Fusibles en A 35

Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica 3 AC 230V 60HZ

Potencia calefactora en kW 9,00

Potencia nominal total en kW 9,60

Fusibles en A 35

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad] 3x 1/2" con unión roscada 3/4"

Agua caliente [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 3/4"

Agua dura (opcional) [cantidad] 2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"

Válvula de desagüe DN 70

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm 1350

PWM 514 [EL DV DD]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516326915 / Número de material: 11511120 /

Número de material antiguo: 51514003EU

| | |
|--|--------------------|
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 799 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 995 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1480 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 1090 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1130 |
| Peso neto en kg | 292,0 |
| Peso bruto en kg | 311 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 4610 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 6,48 |
| Equipamiento | |
| Control de desequilibrios tridimensional | • |
| Lavados desinfectantes | • |
| Desprendedores eficientes | • |
| Sistema de suspensión de muelles concéntricos | • |
| Supervisión de temperatura | • |
| Resistencia calefactora especial | • |
| Control automático de carga+ | • |
| Añadir ropa posteriormente | • |
| Selección de programa mediante marco de color | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Cuota de reciclado en % | 91 |
| Posibilidades de conexión | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Capacidades | |
| Edredones sintéticos [número] | 1 |
| Almohadas sintéticas [número] | 3 |
| Edredones de plumas [número] | 1 |
| Almohadas de plumas [número] | 3 |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |