

PWM 514 [RH DV DD)

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico y potencia reducida

Y dispensador de detergente, M Touch Pro.



- Volumen del tambor 130 l, carga 14.0 kg
- 14 % menos de agua y 17 % menos de electricidad\*
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

\* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

Código EAN: 4002516326939 / Número de material: 11511150 /  
Número de material antiguo: 51514019EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	14,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	14,0
Volumen del tambor en l	130
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,80
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,20
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,07
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	109,2
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	2,80
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	100,8
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,98
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	99,4
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	1,82
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	40

PWM 514 [RH DV DD)

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico y potencia reducida

Y dispensador de detergente, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516326939 / Número de material: 11511150 /

Número de material antiguo: 51514019EU

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	98,0
--	------

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,42
---	------

Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	36
--	----

Humedad residual en aclarados en frío en %	53
--	----

Humedad residual en aclarados en caliente en %	49
--	----

R.p.m. de centrifugado en U/min	1025
---------------------------------	------

Factor g	364
----------	-----

Horas de servicio comprobadas	30000
-------------------------------	-------

#### Control

Tipo de manejo	M Touch Pro
----------------	-------------

Programable	Programable
-------------	-------------

Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
---	--------------------

Indicación de tiempo restante	•
-------------------------------	---

Indicación de desarrollo del programa	•
---------------------------------------	---

Idiomas del display ajustables	•
--------------------------------	---

Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•
--	---

#### Programas básicos y especializados

Programas básicos	•
-------------------	---

#### Dosificación

Cajetín	3 compartimentos
---------	------------------

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
---	----

Detección de vacío	•
--------------------	---

#### Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento	Eléctrico
-----------------------	-----------

Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
--------------------	-----------------

Potencia calefactora en kW	9,00
----------------------------	------

Potencia nominal total en kW	9,60
------------------------------	------

Fusibles en A	16
---------------	----

#### Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
--------------------	-----------------

Potencia calefactora en kW	9,00
----------------------------	------

Potencia nominal total en kW	9,60
------------------------------	------

Fusibles en A	16
---------------	----

#### Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad]	3x 1/2" con unión roscada 3/4"
----------------------	--------------------------------

Agua caliente [cantidad]	1 x 3/4" con atornillamiento de 1"
--------------------------	------------------------------------

Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
---------------------------------	------------------------------------

Válvula de desagüe	DN 70
--------------------	-------

#### Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm	1350
-------------------------------------	------

Medidas exteriores, ancho neto en mm	799
--------------------------------------	-----

Medidas exteriores, fondo neto en mm	995
--------------------------------------	-----

Medidas exteriores, alto bruto en mm	1480
--------------------------------------	------

Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
---------------------------------------	------

PWM 514 [RH DV DD)

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico y potencia reducida

Y dispensador de detergente, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516326939 / Número de material: 11511150 /

Número de material antiguo: 51514019EU

Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	276,0
Peso bruto en kg	295
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	4453
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
<b>Equipamiento</b>	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	91
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	3
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•