

PWM 520 [EL DV DD]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro.



- Volumen del tambor 180 l, carga 20.0 kg
- 14 % menos de agua y 17 % menos de electricidad*
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

* Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.

Código EAN: 4002516326946 / Número de material: 11511160 /
Número de material antiguo: 51520003EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	20,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	20,0
Volumen del tambor en l	180
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,80
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,20
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,20
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,07
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	156,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	4,00
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	58
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	144,0
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	1,40
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	142,0

PWM 520 [EL DV DD]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516326946 / Número de material: 11511160 /

Número de material antiguo: 51520003EU

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	2,60
---	------

Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	41
--	----

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	140,0
--	-------

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,60
---	------

Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	36
--	----

Humedad residual en aclarados en frío en %	53
--	----

Humedad residual en aclarados en caliente en %	49
--	----

R.p.m. de centrifugado en U/min	950
---------------------------------	-----

Factor g	361
----------	-----

Horas de servicio comprobadas	30000
-------------------------------	-------

Control

Tipo de manejo	M Touch Pro
----------------	-------------

Programable	Programable
-------------	-------------

Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
---	--------------------

Indicación de tiempo restante	•
-------------------------------	---

Indicación de desarrollo del programa	•
---------------------------------------	---

Idiomas del display ajustables	•
--------------------------------	---

Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•
--	---

Programas básicos y especializados

Programas básicos	•
-------------------	---

Dosificación

Cajetín	3 compartimentos
---------	------------------

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
---	----

Detección de vacío	•
--------------------	---

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento	Eléctrico
-----------------------	-----------

Conexión eléctrica	3 AC 230V 50HZ
--------------------	----------------

Potencia calefactora en kW	15,00
----------------------------	-------

Potencia nominal total en kW	16,00
------------------------------	-------

Fusibles en A	50
---------------	----

Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica	3 AC 230V 60HZ
--------------------	----------------

Potencia calefactora en kW	15,00
----------------------------	-------

Potencia nominal total en kW	16,00
------------------------------	-------

Fusibles en A	50
---------------	----

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad]	3x 1/2" con unión roscada 3/4"
----------------------	--------------------------------

Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
--------------------------	--------------------------------

Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
---------------------------------	------------------------------------

Válvula de desagüe	DN 70
--------------------	-------

Medidas y peso

Medidas exteriores, alto neto en mm	1450
-------------------------------------	------

PWM 520 [EL DV DD]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con dispensador de detergente, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516326946 / Número de material: 11511160 /

Número de material antiguo: 51520003EU

Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	935
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1585
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	423,0
Peso bruto en kg	443
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	6089
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
Equipamiento	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	92
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Edredones sintéticos [número]	2
Almohadas sintéticas [número]	4
Edredones de plumas [número]	2
Almohadas de plumas [número]	4
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•