Míele

PWM 520 [RH DV DD]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico y potencia reducida Y dispensador de detergente, M Touch Pro.



- Volumen del tambor 180 I, carga 20.0 kg
- 14 % menos de agua y 17 % menos de electricidad*
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516326953 / Número de material: 11511170 / Número de material antiguo: 51520017EU

Disa a a sentencial antiguo. 31320017 EO	
Diseño constructivo y versión	On the final all
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	20,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	20,0
Volumen del tambor en l	180
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,80
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,20
Consumo de agua con conexión a agua fría en I	156,0
Consumo de agua con conexión a agua caliente en I	144,0
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	142,0
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	140,0
Humedad residual en aclarados en frío en %	53
Humedad residual en aclarados en caliente en %	49
R.p.m. de centrifugado en U/min	950
Factor g	361
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable

Relacionado con el programa de ropa de color 60° con conexión de agua caliente, en comparación con el modelo predecesor.



PWM 520 [RH DV DD]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico y potencia reducida Y dispensador de detergente, M Touch Pro.



Código EAN: 4002516326953 / Número de material: 11511170 / Número de material antiguo: 51520017EU	
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	De libre selección
·	•
Indicación de desarrollo del programa	
Idiomas del display ajustables	
Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	_
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	
Dosificación Calatía	0
Cajetín	3 compartimentos
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia calelactora en kW	10,00
	
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 1	2N AC 400V 60U7
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	10,00
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	0.1/01
Agua fría [cantidad]	3x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1 × 3/4" con atornillamiento de 1"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 × 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1450
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	935
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1585
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	385,0
Peso bruto en kg	405
Carga máxima sobre el suelo en N/m²	5716
Valores de emisión	0710
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
Equipamiento	0,48
	•
Control de desequilibrios tridimensional Lavados desinfectantes	
	•
Desprendedores eficientes	
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	<u>•</u>
Supervisión de temperatura	<u>•</u>
Resistencia calefactora especial	



PWM 520 [RH DV DD]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico y potencia reducida Y dispensador de detergente, M Touch Pro.

CE



Código EAN: 4002516326953 / Número de material: 115111	170 /
Número de material antiguo: 51520017EU	
Control automático de carga+	-
Añadir ropa posteriormente	
Selección de programa mediante marco de color	<u>•</u>
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	92
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía	•
(opcional)	
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Edredones sintéticos [número]	2
Almohadas sintéticas [número]	4
Edredones de plumas [número]	2
Almohadas de plumas [número]	4
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/	•