

CM 5510 Silence

Máquina de café de libre instalación

con preparación OneTouch for Two para disfrutar al máximo del café.



- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Cómoda limpieza para el mantenimiento – programas de limpieza
- Para preparar cómodamente grandes cantidades: función Jarra

Código EAN: 4002516327851 / Número de material: 11511970 /  
Número de material antiguo: 295510041B

<b>Diseño constructivo</b>	
Máquina de café de libre instalación	•
Color	Rose gold PearlFinish
<b>Ventajas Miele</b>	
AromaticSystem	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Perfiles de usuarios programables	2
Molinillo cónico que mantiene el aroma	•
Grado de molido programable	•
Es posible introducir otro tipo de café en polvo	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
<b>Confort de manejo</b>	
Display	DirectSensor
Multilingua	•
Número de tipos de café	1
Número de depósitos para granos de café	1
Capacidad del depósito de granos de café A en g	200
Capacidad del depósito para granos de café en g	200
Capacidad del depósito del agua en l	1,3
Capacidad de la bandeja colectora en l	0,8
Fácil acceso a los depósitos	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
<b>Tipos de bebidas</b>	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•
Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato doble	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Agua caliente simple	•

CM 5510 Silence

Máquina de café de libre instalación

con preparación OneTouch for Two para disfrutar al máximo del café.



Código EAN: 4002516327851 / Número de material: 11511970 /

Número de material antiguo: 295510041B

Jarra de café

•

#### Eficiencia y sostenibilidad

Modo Eco para ahorrar energía ajustable

•

#### Confort de mantenimiento

Descalcificación manual

•

Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito

•

Cómodos programas de limpieza

•

Función de aclarado automático

•

ComfortClean

•

Conducto para la leche extraíble

•

Unidad central extraíble

•

Grado de dureza del agua ajustable

•

#### Seguridad

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

#### Datos técnicos

Altura de la salida de la bebida ajustable en cm

13,5

Altura de la salida de la bebida ajustable en cm

8,0

Ancho del aparato en mm

241

Alto del aparato en mm

360

Fondo del aparato en mm

460

Potencia nominal total en kW

1,45

Tensión en V

220-240

Fusibles en A

10

Número de fases

1

Longitud de la conducción eléctrica en m

1,2

#### Accesorios suministrados

Pastillas descalcificadoras

•

Pastillas para limpieza

•

Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato

•

#### Display disponible en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,