

PWM 912 [SD DV DD]

Lavadora Profesional con calentamiento de vapor (directo)

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



- Volumen del tambor 110 l, carga 12.0 kg
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático

Código EAN: 4002516328025 / Número de material: 11512040 /  
Número de material antiguo: 51912012EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	12,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	12,0
Volumen del tambor en l	110
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,20
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,14
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	5,90
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	74,4
Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	136,3
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,68

## PWM 912 [SD DV DD]

Lavadora Profesional con calentamiento de vapor (directo)

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516328025 / Número de material: 11512040 /

Número de material antiguo: 51912012EU

Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	2,50
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	41
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	70,8
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	69,6
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	1,10
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	30
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	68,4
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	53
Humedad residual en aclarados en frío en %	48
Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	25
R.p.m. de centrifugado en U/min	1150
Factor g	458
Horas de servicio comprobadas	30000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro Plus
Programable	Programación libre
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
<b>Dosificación</b>	
Cajetín	3 compartimentos
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Vapor directo
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora vapor en kW	27,00
Potencia nominal total en kW	2,30
Fusibles en A	16
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia nominal total en kW	2,30
Fusibles en A	16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	3x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"

PWM 912 [SD DV DD]

Lavadora Profesional con calentamiento de vapor (directo)

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.

Código EAN: 4002516328025 / Número de material: 11512040 /

Número de material antiguo: 51912012EU

Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
<b>Conexión a vapor</b>	
Conexión a vapor	1/2"
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1350
Medidas exteriores, ancho neto en mm	799
Medidas exteriores, fondo neto en mm	924
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1480
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	272,0
Peso bruto en kg	291
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	4412
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	65 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
<b>Equipamiento</b>	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	91
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Recuperación de agua (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	10
Cascos de emergencia [número]	3
Uniformes [número]	2
Chaquetas de uniformes [número]	3
Trajes de protección química [número]	1
Edredones sintéticos [número]	1

PWM 912 [SD DV DD]

Lavadora Profesional con calentamiento de vapor (directo)

Con dispensador de detergente, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516328025 / Número de material: 11512040 /

Número de material antiguo: 51912012EU

Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	289
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	64
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	56
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	100
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	72
Mopas, Office, 100 g [número]	120
Mopas, Stairway, 150 g [número]	80
Mantas ligeras para caballos [número]	2
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•