

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.



- Dosificación precisa y automática de detergente con TwinDos®
- QuickPowerWash garantiza resultados eficaces y rápidos en solo 49 minutos
- Gama exclusiva CapDosing para diversos tejidos y manchas
- Fácil manejo táctil – ComfortSensor
- Miele@home: conexión inteligente para multitud de posibilidades*

* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.



Código EAN: 4002516349310 / Número de material: 11542000 /
Número de material antiguo: 11E18655E

Diseño	
Apto para instalación en columna	•
Side-by-side	•
Apta para hueco	•
Empotrable bajo encimera	•
Apertura de la puerta	derecha
Tipo de construcción	
Modelo	W1 Chrome Edition
Carga frontal	•
Centrifugar	
R.p.m. de centrifugado máx.	1600
Stop aclarado	•
Función «sin centrifugado»	•
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Color del panel de mandos	Blanco loto
Color del selector giratorio	Blanco loto / Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Tipo de manejo	Selector giratorio
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Eficiencia de limpieza	
Tecnología de lavado innovadora PowerWash	•
Dosificación automática del detergente TwinDos	•
Cápsulas monodosis CapDosing	•
Opción manchas	•
Higiene contra virus probada	•
Protección de la ropa	
Tambor protector	•
Carga en kg	9,0
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Preselección de inicio hasta 24 h	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Iluminación del tambor	LED
Multilingua	•
Cajetín AutoClean	•
AddLoad	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh	49
Consumo agua ponderado por ciclo en l	48
Clase de eficiencia del centrifugado	A
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado)	A
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW	68
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal	199
Consumo de potencia desconectado en W	0,40
Consumo de potencia preparado en red en W	0,80

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.



Código EAN: 4002516349310 / Número de material: 11542000 /

Número de material antiguo: 11E18655E

EcoFeedback	•
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C»	•
Control automático de carga	•
Contador de cantidades de agua	•
Control de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavado	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodón	•
Sintéticos/Mezcla de algodón	•
Delicado	•
Camisas	•
Seda (lavado a mano)	•
Lana (lavado a mano)	•
Exprés 20	•
Ropa oscura/Vaqueros	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Ropa de deporte	•
Edredones de plumas	•
Almohadas	•
Plumas	•
Cortinas	•
Algodón Higiene	•
Limpiar máquina	•
Algodón Flecha	•
Prendas nuevas	•
Solo aclarado/almidonado	•
Desagüe/Centrifugado	•
ECO 40–60	•
Extra Lavado	
SingleWash	•
Corto	•
Remojo	•
Prelavado	•
Agua plus	•
Aclarado adicional	•
Silencio plus	•
Prealisar con vapor	•
Avisador acústico	•
AllergoWash	•
Calidad	
Contrapesos de hierro fundido	•
Seguridad	
Sistema Watercontrol	Watercontrol-System
Seguro para niños	•
Código PIN	•
Interfaz óptica	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	596

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.



Código EAN: 4002516349310 / Número de material: 11542000 /

Número de material antiguo: 11E18655E

Medidas en mm (Alto)	850
Medidas en mm (Fondo)	636
Fondo con la puerta abierta en mm	1054
Fondo del aparato sin puerta (para empotrable) en mm	600
Peso neto en kg	95
Potencia nominal total en kW	2,10-2,40
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
3 cápsulas	•
UltraPhase 1 + 2	•
Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase	•
Display en varios idiomas	
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg

Lavadora de carga frontal W1:

con TwinDos y SingleWash para un lavado que ahorra tiempo y energía.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm