

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especial para los requisitos en el sector de autoservicio.



- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Volumen del tambor 130 l, carga 14.0 kg
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516358244 / Número de material: 11580330 /
Número de material antiguo: 51514010EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	14,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	14,0
Volumen del tambor en l	130
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,20
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	109,2
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	2,80
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	56
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	100,8
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,98
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	1,82
Humedad residual en aclarados en frío en %	53
Humedad residual en aclarados en caliente en %	49
R.p.m. de centrifugado en U/min	1025
Factor g	364
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Posibilidad preconfig. adaptada al cliente	•
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especial para los requisitos en el sector de autoservicio.



Código EAN: 4002516358244 / Número de material: 11580330 /

Número de material antiguo: 51514010EU

Dosificación	
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	9,60
Fusibles en A	16
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	9,60
Fusibles en A	16
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	2x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1350
Medidas exteriores, ancho neto en mm	799
Medidas exteriores, fondo neto en mm	986
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1480
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	272,0
Peso bruto en kg	291
Carga máxima sobre el suelo en N/m²	4414
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
Equipamiento	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	91
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especial para los requisitos en el sector de autoservicio.



Código EAN: 4002516358244 / Número de material: 11580330 /

Número de material antiguo: 51514010EU

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	3
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•