

## PWM 520 Self-Service [EH DV]

Lavadora Profesional con calentamiento externo

Con M Touch Pro, especial para los requisitos en el sector de autoservicio.



- Volumen del tambor 180 l, carga 20.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516358282 / Número de material: 11580380 /  
Número de material antiguo: 51520019EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	20,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	20,0
Volumen del tambor en l	180
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
<b>Datos de potencia</b>	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,20
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	156,0
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	144,0
Humedad residual en aclarados en frío en %	53
Humedad residual en aclarados en caliente en %	49
R.p.m. de centrifugado en U/min	950
Factor g	361
Horas de servicio comprobadas	30000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Posibilidad preconfig. adaptada al cliente	•
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
<b>Dosificación</b>	
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Calentamiento externo
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia nominal total en kW	3,10
Fusibles en A	16

## PWM 520 Self-Service [EH DV]

Lavadora Profesional con calentamiento externo

Con M Touch Pro, especial para los requisitos en el sector de autoservicio.



Código EAN: 4002516358282 / Número de material: 11580380 /  
Número de material antiguo: 51520019EU

<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia nominal total en kW	3,10
Fusibles en A	16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	2x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1 x 3/4" con atornillamiento de 1"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1450
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	926
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1585
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	379,0
Peso bruto en kg	399
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	5657
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
<b>Equipamiento</b>	
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Control automático de carga+	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	92
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Edredones sintéticos [número]	2
Almohadas sintéticas [número]	4
Edredones de plumas [número]	2
Almohadas de plumas [número]	4

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Lavadora Profesional con calentamiento externo

Con M Touch Pro, especial para los requisitos en el sector de autoservicio.



Código EAN: 4002516358282 / Número de material: 11580380 /  
Número de material antiguo: 51520019EU

Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•