

CM 6160 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct y diferentes especialidades de café para la máxima libertad.



- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Preparación simultánea con una pulsación – OneTouch for Two
- Cómoda limpieza para el mantenimiento – programas de limpieza
- Comunicación sencilla con la máquina través de WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516359661 / Número de material: 11584100 /
Número de material antiguo: 29616001B

Diseño constructivo	
Máquina de café de libre instalación	•
Color	Blanco loto
Ventajas Miele	
AromaticSystem	•
Preparación OneTouch	•
Preparación OneTouch for Two	•
Café doble	•
Perfiles de usuarios programables	4
Molinillo cónico que mantiene el aroma	•
Grado de molido programable	•
Es posible introducir otro tipo de café en polvo	•
Cantidad de café molido programable	•
Cantidad de agua programable	•
Temperatura del agua programable	•
Cantidad de leche programable	•
Cantidad de espuma de leche programable	•
Aromatización programable	•
TeaTimer	•
Confort de manejo	
Conexión Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Modo Experto	•
MultiLingua	•
Número de tipos de café	1
Número de depósitos para granos de café	1
Capacidad del depósito de granos de café A en g	300
Capacidad del depósito para granos de café en g	300
Capacidad del depósito del agua en l	1,8
Capacidad del recipiente para posos en unidades	10
Capacidad de la bandeja colectora en l	0,8
Fácil acceso a los depósitos	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
Tipos de bebidas	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•
Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato doble	•

CM 6160 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct y diferentes especialidades de café para la máxima libertad.



Código EAN: 4002516359661 / Número de material: 11584100 /
Número de material antiguo: 29616001B

Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato doble	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano doble	•
Flat white simple	•
Flat white doble	•
Café au lait simple	•
Café au lait doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Agua caliente simple	•
Té negro simple	•
Té de hierbas simple	•
Té de frutas simple	•
Té verde simple	•
Té blanco simple	•
Té japonés simple	•
Jarra de café	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
Consumo de potencia en modo standby en W	0,1
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	0,5
Confort de mantenimiento	
Descalcificación manual	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Grado de dureza del agua ajustable	•
Datos técnicos	
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	14,0
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	8,0
Ancho del aparato en mm	251
Alto del aparato en mm	359
Fondo del aparato en mm	427
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Presión de la bomba en bar	15
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Accesorios suministrados	
Lanza de leche de acero inoxidable	•
Pastillas descalcificadoras	•

CM 6160 MilkPerfection

Máquina de café de libre instalación

con WiFiConn@ct y diferentes especialidades de café para la máxima libertad.



Código EAN: 4002516359661 / Número de material: 11584100 /

Número de material antiguo: 29616001B

Pastillas para limpieza

Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato

Display disponible en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

-
-

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,