

## PFD 104 SCVi XXL

Lavavajillas totalmente integrado XXL bandeja portacubiertos 3D-Multiflex  
Para mucha vajilla en el hogar, cocinas de negocios, cafeterías, office.



- Rendimiento de lavado: 14 servicios en solo 17 min\*
- Ubicación flexible de utensilios , mejores resultados de limpieza
- Apertura automática de la puerta con dos toques: Knock2open
- Todo completamente seco – Secado mejorado AutoOpen
- Diseño innovador y máxima comodidad: Bandeja MultiFlex 3D

\* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /  
Número de material antiguo: 61010405EP1

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Lavavajillas de integración total
Lavavajillas XXL	•
Línea	ProfilLine
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Sin frente
Paredes laterales	Galvanizado
Color del panel de mandos	Negro Obsidian
Peso mín. del panel frontal en kg	5,0
Peso máx. del panel frontal en kg	12,0
<b>Aplicación</b>	
Apto para pensiones	•
Apto para escuelas infantiles	•
Apto para universidades y escuelas	•
Apto para oficinas y agencias	•
Apto para hogares particulares	•
Apto para talleres	•
Apto para clubes deportivos	•
<b>Datos de potencia</b>	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	75
Duración del programa más corto en min	17
Temperatura máxima de aclarado en °C	75
Rendimiento de limpieza servicios/carga	14
Vida útil en ciclos de lavado	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Conectividad con Miele MOVE	•
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Control electrónico
Selección de programas	Teclas de selección de programas
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Programas [cantidad]	8
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Piloto de control del filtro	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	7,10
Potencia nominal total en kW	7,30
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,70
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	1,90
Potencia nominal total en kW	2,10

## PFD 104 SCVi XXL

Lavavajillas totalmente integrado XXL bandeja portacubiertos 3D-Multiflex

Para mucha vajilla en el hogar, cocinas de negocios, cafeterías, office.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /  
Número de material antiguo: 61010405EP1

Fusibles en A	10-16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua caliente o fría [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en bares	1,00-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	6,50
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Longitud de la manguera de entrada de agua en cm	150
Longitud de la manguera de desagüe en cm	150
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	845
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	550
Medidas exteriores, alto bruto en mm	960
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	670
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	700
Espacio útil de lavado, alto en mm	580
Espacio útil de lavado, ancho en mm	510
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	450
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	450
Altura del nivel sobre el suelo en mm	210
Anchura del hueco necesaria en mm	600
Peso neto [kg]	51
Peso bruto en kg	58
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	45,0
<b>Programas</b>	
Universal	•
Corto	•
Higiene	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Plásticos	•
Ahorro de energía/Eco	•
Intensivo	•
<b>Dotación de los cestos</b>	
Dotación de cestos MaxiComfort P	•
Dotación de los cestos flexible FlexLine	•
Soporte para copas FlexCare [cantidad]	4
Soporte para tazas FlexCare [cantidad]	2
Cesto superior ajustable en altura	•
Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D patentada	•
<b>Equipamiento</b>	
Conexión eléctrica profesional	•

## PFD 104 SCVi XXL

Lavavajillas totalmente integrado XXL bandeja portacubiertos 3D-Multiflex

Para mucha vajilla en el hogar, cocinas de negocios, cafeterías, office.



Código EAN: 4002516366645 / Número de material: 11605060 /

Número de material antiguo: 61010405EP1

Secado

Secado por condensación activo, Secado adicional, Secado mejorado AutoOpen

1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
BrilliantLight	•
Knock2Open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Interfaz óptica	•
SmartStart	•
FlexiTimer con EcoStart	•
Módulo WiFi	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Carga del programa ECO en servicios	14
Clase de eficiencia energética (A-G)	E
Consumo de electricidad del programa ECO por cada 100 lavados en kWh	95
Consumo de agua del programa ECO por aclarado en l	12,0
Clase de emisiones de ruido acústico (A-D)	C
Nivel acústico en dB(A)re1pW	45
Duración del programa ECO en min.	250
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Módulo externo de dosificación para detergentes líquidos	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
VDE	•
EMC Antiparasitario	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•