

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Calandra

Con bobinado con muelle laminar, cintas introductoras y retorno de la colada.



- Rendimiento 104.0 kg/h*, diámetro de la teja 365 mm, anchura de trabajo 1750 mm
- Enfriamiento rápido de los tejidos: mesa de salida EasyFold
- Manejo moderno e intuitivo: display Touch
- Selección rápida de ajustes más importantes: programa Favoritos
- Máximo rendimiento: teja posicionada de forma flexible

* Con un 25 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902): la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

Código EAN: 4002516367772 / Número de material: 11606890 /
Número de material antiguo: 53418107SOM

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	365
Ancho de trabajo en mm	1750
Material de la teja	Aluminio
Bobinado de la plancha	Bobinado de muelles laminados
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado de aram
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 25 % de humedad residual en kg/h	104,0
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	63,0
Horas de servicio comprobadas	20000
Control	
Tipo de manejo	Display Touch
Display Touch (opción)	Touch-Display PRI
Ajuste de programa	Ajuste de parámetros del programa definidos
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	5,4
Temperatura regulable	Sin niveles
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 450V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	22,40
Potencia nominal total en kW	23,00
Fusibles en A	50
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3 AC 440V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	21,40
Potencia nominal total en kW	22,00
Fusibles en A	50
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1110
Medidas exteriores, ancho en mm	2469
Medidas exteriores, fondo en mm	1441
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1388
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	2576
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1096
Peso neto en kg	444
Peso bruto en kg	521
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	4356

PRI 418 [EL SOM LAM IB RF]

Calandra

Con bobinado con muelle laminar, cintas introductoras y retorno de la colada.



Código EAN: 4002516367772 / Número de material: 11606890 /
Número de material antiguo: 53418107SOM

Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	56 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	12,60
Equipamiento	
Mesa extraíble patentada EasyFold	•
Ampliación de mesa de salida (opcional)	•
Teja HPC	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Listón interruptor de pedal FlexControl	•
Mesa introductora con cintas introductoras	•
Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada	•
Funda protectora (opcional)	•
Programa Favoritos	•
Reconocimiento de introducción errónea	•
Suspensión neumática	•
Función Pausa	•
Presión de apriete alta	•
Indicador de limpieza de la teja y mantenimiento sencillos de la teja	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Set de cuidado APRI 319 para la teja incluido en el suministro	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IPX0	•
UKCA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•