

H 7262 B
Horno multifunción
con display intuitivo, sonda térmica y PerfectClean



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Limpieza particularmente fácil: dotación PerfectClean
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos
- Mucho espacio y flexibilidad: interior de 76 l en cinco niveles
- Fácil de usar en todos los niveles – Guías telescópicas FlexiClip

A+

Código EAN: 4002516375739 / Número de material: 11614660 /
Número de material antiguo: 22726224SER

| | |
|--|----------------|
| Diseño constructivo | |
| Horno empotrable | • |
| VitroLine | • |
| Color del aparato | Obsidian Black |
| Ventajas Miele | |
| Calentamiento rápido | • |
| Sonda térmica | con cable |
| Funciones | |
| Descongelar | • |
| Programas automáticos | • |
| Asado automático | • |
| Aire caliente Eco | • |
| Funciones con grill | • |
| Grill | • |
| Aire caliente plus | • |
| Cocción intensiva | • |
| Calor de bóveda y solera | • |
| Calor de solera | • |
| Grill con recirculación de aire | • |
| Confort de manejo | |
| Display | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Indicación de la hora | • |
| Minutero avisador | • |
| Programación de inicio de cocción | • |
| Programación de fin de cocción | • |
| Programación de tiempos de cocción | • |
| Indicación de la temperatura real | • |
| Indicación de la temperatura teórica | • |
| Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica | • |
| Propuesta de temperatura | • |
| Ajustes individuales | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A+++ – D) | A+ |
| Confort de mantenimiento | |
| Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica | • |
| Resistencia del grill abatible | • |
| Puerta CleanGlass | • |
| Seguridad | |
| Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío | • |
| Desconexión automática de seguridad | • |
| Bloqueo de puesta en funcionamiento | • |
| Datos técnicos | |
| Volumen interior en l | 76 |
| Número de niveles de bandeja | 5 |
| Número de niveles de bandeja del horno 1 | 5 |
| Número de niveles de bandeja del horno 2 | 5 |

H 7262 B
Horno multifunción
con display intuitivo, sonda térmica y PerfectClean



Código EAN: 4002516375739 / Número de material: 11614660 /
Número de material antiguo: 22726224SER


| | |
|--|-----------------|
| Identificación de los niveles de bandeja | • |
| Iluminación interior | 1 Spot halógeno |
| Temperaturas en °C | 30–300 |
| Temperaturas mín. en °C | 30 |
| Temperaturas máx. en °C | 300 |
| Ancho del hueco mín. en mm | 560 |
| Ancho del hueco máx. en mm | 568 |
| Alto del hueco mín. en mm | 590 |
| Alto del hueco máx. en mm | 595 |
| Fondo del hueco en mm | 550 |
| Ancho del aparato en mm | 595 |
| Alto del aparato en mm | 596 |
| Fondo del aparato en mm | 568 |
| Peso neto en kg | 42,0 |
| Potencia nominal total en kW | 3,50 |
| Tensión en V | 220–240 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Fusibles en A | 16 |
| Número de fases | 1 |
| Cable de conexión con clavija de enchufe | • |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 1,50 |
| Sustitución de lámparas | Cliente |
| Accesorios suministrados | |
| Bandeja de repostería con PerfectClean | 1 |
| Bandeja universal con PerfectClean | 1 |
| Parrilla con PerfectClean | 1 |
| Guías telescópicas FlexiClip (par) | 1 |
| Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par) | 1 |

Display en varios idiomas


Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


H 7262 B
Horno multifunción
con display intuitivo, sonda térmica y PerfectClean




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 B
Horno multifunción
con display intuitivo, sonda térmica y PerfectClean



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings