

H 7262 B
Horno multifunción
con display intuitivo, sonda térmica y PerfectClean




- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Limpieza particularmente fácil: dotación PerfectClean
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos
- Mucho espacio y flexibilidad: interior de 76 l en cinco niveles
- Fácil de usar en todos los niveles – Guías telescópicas FlexiClip

A+


Código EAN: 4002516389606 / Número de material: 11614690 /
Número de material antiguo: 227262441B

Diseño constructivo	
Horno empotrable	•
PureLine	•
Color del aparato	Acero inoxidable/CleanSteel
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Sonda térmica	con cable
Funciones	
Descongelar	•
Programas automáticos	•
Asado automático	•
Aire caliente Eco	•
Funciones con grill	•
Grill	•
Aire caliente plus	•
Cocción intensiva	•
Calor de bóveda y solera	•
Calor de solera	•
Grill con recirculación de aire	•
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicación de la hora	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Ajustes individuales	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	•
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	•
Resistencia del grill abatible	•
Puerta CleanGlass	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	76
Número de niveles de bandeja	5
Número de niveles de bandeja del horno 1	5


H 7262 B
Horno multifunción
con display intuitivo, sonda térmica y PerfectClean




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6x6/BP, H7x6x6/BP/BPX, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 B
Horno multifunción
con display intuitivo, sonda térmica y PerfectClean



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings