

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe
Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 140 l, capacidad de carga máxima 16.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516391593 / Número de material: 11682940 /
Número de material antiguo: 51916007SOM

| Diseño constructivo y versión | |
|---|------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Performance Plus |
| Frontal | Acero inoxidable |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg | 16,0 |
| Proporción de llenado | 1:9 |
| Cantidad de carga en kg | 16,0 |
| Volumen del tambor en l | 140 |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 415 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Cierre automático de la puerta | • |
| Cuba innovadora | • |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia | • |
| Tambor protector patentado 2.0 | • |
| Aplicación | |
| Apto para uso en alta mar | • |
| Apto para la marina | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg | 6,20 |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg | 0,14 |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 5,90 |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,06 |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l | 99,2 |
| Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l | 182,2 |
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg | 2,24 |
| Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 3,21 |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 49 |
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 94,4 |
| Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l | 178,1 |
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh | 0,96 |
| Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 1,33 |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 43 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l | 92,8 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh | 1,60 |
| Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. | 34 |

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe
Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516391593 / Número de material: 11682940 /
Número de material antiguo: 51916007SOM

| | |
|---|------------------------------------|
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l | 91,2 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh | 0,48 |
| Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. | 32 |
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min. | 53 |
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min. | 47 |
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 48 |
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 44 |
| Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en % | 25 |
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 1075 |
| Factor g | 462 |
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | M Touch Pro Plus |
| Programable | Programación libre |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | De libre selección |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |
| Posibilidad introd. peso antes de inicio prog. | • |
| Programas básicos y especializados | |
| Programas básicos | • |
| Dosificación | |
| Cajetín | 3 compartimentos |
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 12 |
| Detección de vacío | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 3 AC 480V 60HZ |
| Potencia calefactora en kW | 15,10 |
| Potencia nominal total en kW | 15,70 |
| Fusibles en A | 25 |
| Posible variante de tensión 1 | |
| Conexión eléctrica | 3 AC 440V 60HZ |
| Potencia calefactora en kW | 12,80 |
| Potencia nominal total en kW | 13,40 |
| Fusibles en A | 25 |
| Conexión de agua/desagüe | |
| Agua fría [cantidad] | 3x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Agua caliente [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Agua dura (opcional) [cantidad] | 2 x 1/2" con unión roscada de 3/4" |
| Válvula de desagüe | DN 70 |

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.

Código EAN: 4002516391593 / Número de material: 11682940 /
Número de material antiguo: 51916007SOM

| Medidas y peso | |
|---|--------------------|
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 1450 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 924 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 835 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1585 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 1090 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1130 |
| Peso neto en kg | 356,0 |
| Peso bruto en kg | 376 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 5277 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 6,48 |
| Equipamiento | |
| Centrifugado previo patentado | • |
| Tratamiento de paños | • |
| Control de desequilibrios tridimensional | • |
| Lavados desinfectantes | • |
| Desprendedores eficientes | • |
| EcoSpeed | • |
| Sistema de suspensión de muelles concéntricos | • |
| Supervisión de temperatura | • |
| Resistencia calefactora especial | • |
| Control automático de carga+ | • |
| Caudalímetro (opcional) | • |
| Zócalo de pesaje (opcional) | • |
| Añadir ropa posteriormente | • |
| Selección de programa mediante marco de color | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Cuota de reciclado en % | 92 |
| Posibilidades de conexión | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| Recuperación de agua (opcional) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Capacidades | |
| Mascarillas respiratorias [número] | 13 |
| Cascos de emergencia [número] | 4 |
| Uniformes [número] | 2 |
| Chaquetas de uniformes [número] | 3 |
| Trajes de protección química [número] | 1 |
| Edredones sintéticos [número] | 1 |
| Almohadas sintéticas [número] | 3 |
| Edredones de plumas [número] | 1 |
| Almohadas de plumas [número] | 3 |

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe
Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516391593 / Número de material: 11682940 /
Número de material antiguo: 51916007SOM

| | |
|--|-----|
| Paños, 22 g [número] | 355 |
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número] | 82 |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número] | 71 |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número] | 130 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número] | 91 |
| Mopas, Office, 100 g [número] | 160 |
| Mopas, Stairway, 150 g [número] | 105 |
| Mantas ligeras para caballos [número] | 3 |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| UKCA | • |
| WEEE | • |
| EAC | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE | • |