

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe
Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 140 l, capacidad de carga máxima 16.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516392514 / Número de material: 11682970 /
Número de material antiguo: 51916001SOM

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	16,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	16,0
Volumen del tambor en l	140
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,20
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,14
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	5,90
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	99,2
Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	182,2
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	2,24
Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	3,21
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	49
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	94,4
Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l	178,1
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,96
Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	1,33
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	43
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	92,8
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	1,60
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	34

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe
Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516392514 / Número de material: 11682970 /

Número de material antiguo: 51916001SOM

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l 91,2

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh 0,48

Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. 32

Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min. 53

Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min. 47

Humedad residual en aclarados en frío en % 48

Humedad residual en aclarados en caliente en % 44

Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en % 25

R.p.m. de centrifugado en U/min 1075

Factor g 462

Horas de servicio comprobadas 30000

Control

Tipo de manejo M Touch Pro Plus

Programable Programación libre

Preselección máx. de la hora de inicio en h De libre selección

Indicación de tiempo restante •

Indicación de desarrollo del programa •

Idiomas del display ajustables •

Posibilidad introd. peso antes de inicio prog. •

Programas básicos y especializados

Programas básicos •

Dosificación

Cajetín 3 compartimentos

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] 12

Detección de vacío •

Conexión eléctrica estándar

Tipo de calentamiento Eléctrico

Conexión eléctrica 3N AC 400V 50HZ

Potencia calefactora en kW 14,00

Potencia nominal total en kW 14,60

Fusibles en A 25

Posible variante de tensión 1

Conexión eléctrica 3N AC 400V 60HZ

Potencia calefactora en kW 14,00

Potencia nominal total en kW 14,60

Fusibles en A 25

Conexión de agua/desagüe

Agua fría [cantidad] 3x 1/2" con unión roscada 3/4"

Agua caliente [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 3/4"

Agua dura (opcional) [cantidad] 2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"

Válvula de desagüe DN 70

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe

Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.

Código EAN: 4002516392514 / Número de material: 11682970 /
Número de material antiguo: 51916001SOM

Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1450
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	835
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1585
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	337,0
Peso bruto en kg	357
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	5091
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	65 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
Equipamiento	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Zócalo de pesaje (opcional)	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Cuota de reciclado en %	92
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Recuperación de agua (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	13
Cascos de emergencia [número]	4
Uniformes [número]	2
Chaquetas de uniformes [número]	3
Trajes de protección química [número]	1
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	3

PWM 916 [EL DV DD SOM]

Lavadora industrial, con calentamiento eléctrico, con válvula de desagüe
Y cubetas, M Touch Pro Plus de programación libre, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516392514 / Número de material: 11682970 /
Número de material antiguo: 51916001SOM

Paños, 22 g [número]	355
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	82
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	71
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	130
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	91
Mopas, Office, 100 g [número]	160
Mopas, Stairway, 150 g [número]	105
Mantas ligeras para caballos [número]	3
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•