

PW 6241 [D ind.]

Lavadora con calentamiento de vapor (indirecto)

Con control de libre programación para la máxima flexibilidad.



- Volumen del tambor 240 l, carga 24.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panel de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 43 %, factor g541

* Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002516398295 / Número de material: 11703480 /
Número de material antiguo: 51624144ZER

| Diseño constructivo y versión | |
|--|--------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Professional |
| Frontal | Acero inoxidable |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Proporción de llenado | 1:10 |
| Cantidad de carga en kg | 24,0 |
| Volumen del tambor en l | 240 |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 430 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia | • |
| Tambor protector | • |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para empresas de limpieza | • |
| Apto para tintorerías | • |
| Apto para lavanderías y centros de planchado | • |
| Apto para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Apto para criaderos de caballos y establos | • |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías | • |
| Apto para hospitales | • |
| Apto para clubes deportivos | • |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg | 9,00 |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 8,80 |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l | 216,0 |
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 211,0 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l | 212,3 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l | 212,5 |
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 46 |
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 43 |
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 1100 |
| Factor g | 541 |
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | Profitrronic M |
| Programable | Programación libre |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | De libre selección |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Indicación de desarrollo del programa | • |
| Idiomas del display ajustables | • |

PW 6241 [D ind.]

Lavadora con calentamiento de vapor (indirecto)

Con control de libre programación para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516398295 / Número de material: 11703480 /
Número de material antiguo: 51624144ZER

| Programas básicos y especializados | |
|---|--------------------------------|
| Programas básicos | • |
| Programas para hostelería y gastronomía | • |
| Programas para residencias de ancianos | • |
| Programas para empresas de limpieza | • |
| Programas para tintorerías | • |
| Programas para empresas artesanales | • |
| Programas para bomberos y servicios de emergencia | • |
| Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos | • |
| Programas para hospitales | • |
| Programas para clubes deportivos | • |
| Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios | • |
| Dosificación | |
| Cajetín | 3 compartimentos |
| Módulo de dosificación de líquidos (opcional) | • |
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 12 |
| Detección de vacío | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Vapor indirecto |
| Conexión eléctrica | 3N AC 380-415V 50-60HZ |
| Potencia calefactora vapor en kW | 50,00 |
| Potencia nominal total en kW | 6,10 |
| Fusibles en A | 16 |
| Conexión de agua/desagüe | |
| Agua fría [cantidad] | 2x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Agua caliente [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
| Válvula de desagüe | DN 70 |
| Conexión a vapor | |
| Conexión a vapor | 2 x 1/2" |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 1643 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 1089 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 1250 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1700 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 1336 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1530 |
| Peso neto en kg | 642,0 |
| Peso bruto en kg | 693 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 8873 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 78 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 4,70 |
| Equipamiento | |
| Centrifugado previo patentado | • |
| Tratamiento de paños | • |
| Control de desequilibrios | • |

PW 6241 [D ind.]

Lavadora con calentamiento de vapor (indirecto)

Con control de libre programación para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516398295 / Número de material: 11703480 /

Número de material antiguo: 51624144ZER

| | |
|--|-----|
| Supervisión de temperatura | • |
| Resistencia calefactora especial | • |
| Control automático de carga+ | • |
| Caudalímetro (opcional) | • |
| Zócalo de comunicación | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Cuota de reciclado en % | 96 |
| Possibilidades de conexión | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Módulo de interfaz RS 232 (opcional) | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| Registro de datos de funcionamiento | • |
| Recuperación de agua (opcional) | • |
| Capacidades | |
| Mascarillas respiratorias [número] | 19 |
| Uniformes [número] | 4 |
| Chaquetas de uniformes [número] | 6 |
| Trajes de protección química [número] | 4 |
| Edredones sintéticos [número] | 3 |
| Almohadas sintéticas [número] | 6 |
| Edredones de plumas [número] | 3 |
| Almohadas de plumas [número] | 6 |
| Paños, 22 g [número] | 546 |
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número] | 126 |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número] | 109 |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número] | 200 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número] | 141 |
| Mantas ligeras para caballos [número] | 4 |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| WEEE | • |
| RCM | • |
| EAC | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |