

PDR 514 COP [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.



- Volumen del tambor 250.00 I, carga10.0 kg 14.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516408611 / Número de material: 11717780 /

Número de material antiguo: 52514005EU	
Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	14,0
Volumen del tambor en l	250,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	 Sí
Aplicación	
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en I/h	13,00
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,53
Duración del programa en min.	24
Durabilidad en programas de secado	40000
Control	40000
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
	_
Control del programa Preselección máx. de la hora de inicio en h	Controlado por tiempo 24
Indicación de tiempo restante	
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Conexión eléctrica estándar	FIGURE
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	13,50
Potencia nominal total en kW	14,10
Fusibles en A	25
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia calefactora en kW	27,00
Potencia nominal total en kW	28,20
Fusibles en A	50
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	852
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	938
Peso neto en kg	160,4
	172

1779

Carga máxima sobre el suelo en N/m²



PDR 514 COP [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.

VDE-EMC

DVGW gas

WEEE

Protección antisalpicaduras IP X4



Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	51 dB(A) re 20 μPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,90
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•

•

Código EAN: 4002516408611 / Número de material: 11717780 /

Número de material antiguo: 52514005EU

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CF