

PDR 514 COP [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.



- Volumen del tambor 250.00 l, carga 10.0 kg – 14.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panel de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516408628 / Número de material: 11717800 /
Número de material antiguo: 52514007EU

| Diseño constructivo y versión | |
|---|------------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Performance |
| Frontal | Gris hierro |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Capac. carga en proporción de llenado de 1:25 | 10,0 |
| Capac. carga en proporción de llenado de 1:18 | 14,0 |
| Volumen del tambor en l | 250,00 |
| Sistema de secado | Salida de aire |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 520 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | izquierda |
| Sentido de apertura de la puerta intercambiable | • |
| Tambor protector de acero inoxidable | Sí |
| Aplicación | |
| Apto para lavanderías autoservicio | • |
| Apto para edificios de viviendas y residencias | • |
| Datos de potencia | |
| Potencia máxima de vaporización en l/h | 14,00 |
| Consumo específico de energía en kWh/kg | 0,55 |
| Duración del programa en min. | 23 |
| Durabilidad en programas de secado | 40000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | M Select Benchmark |
| Programable | Ajuste det. parámetros |
| Control del programa | Controlado por tiempo |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | 24 |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Panel con símbolos fácilmente comprensibles | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Gas |
| Conexión eléctrica | 1N AC 230V 50HZ |
| Potencia calefactora eléctrica en kW | 0,00 |
| Potencia calefactora gas en kW | 15,00 |
| Potencia nominal total en kW | 0,60 |
| Fusibles en A | 10 |
| Medidas y peso de la secadora | |
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 1400 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 906 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 852 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1526 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 1090 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 938 |
| Peso neto en kg | 162,4 |
| Peso bruto en kg | 174 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 1799 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 3,90 |

PDR 514 COP [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de tiempo M Select COP, especial para aplicaciones de autoservicio.



Código EAN: 4002516408628 / Número de material: 11717800 /
Número de material antiguo: 52514007EU

| Equipamiento | |
|--|---|
| Sistema inteligente de reversión del tambor | • |
| Conducción axial del aire | • |
| Filtro para pelusas de amplia superficie | • |
| Desprendedores Softlift | • |
| AirRecycling | • |
| Zócalo de comunicación | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Possibilidades de conexión | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| Secadora WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Módulo LAN (opcional) | • |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| DVGW gas | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |