

## PDR 514 ROP [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de humedad residual M Select ROP para un secado perfecto.



- Volumen del tambor 250.00 l, carga 10.0 kg – 14.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516408635 / Número de material: 11717810 /  
Número de material antiguo: 52514009EU

| <b>Diseño constructivo y versión</b>                       |                              |
|--|------------------------------|
| Diseño constructivo  | Carga frontal                |
| Línea  | Performance                  |
| Frontal  | Gris hierro                  |
| Color del panel de mandos                                  | Acero inoxidable             |
| Capac. carga en proporción de llenado de 1:25              | 10,0                         |
| Capac. carga en proporción de llenado de 1:18              | 14,0                         |
| Volumen del tambor en l                                    | 250,00                       |
| Sistema de secado  | Salida de aire               |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm                            | 520                          |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados                  | 180                          |
| Apertura de la puerta                                      | izquierda                    |
| Sentido de apertura de la puerta intercambiable            | •                            |
| Tambor protector de acero inoxidable                       | Sí                           |
| <b>Aplicación</b>  |                              |
| Apto para hostelería y gastronomía                         | •                            |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales  | •                            |
| Apto para empresas de limpieza                             | •                            |
| Apto para lavanderías autoservicio                         | •                            |
| Apto para edificios de viviendas y residencias             | •                            |
| Apto para lavanderías y centros de planchado               | •                            |
| Apto para talleres   | •                            |
| Apto para criaderos de caballos y establos                 | •                            |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías             | •                            |
| Apto para hospitales                                       | •                            |
| Apto para clubes deportivos                                | •                            |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios | •                            |
| Apto para parques temáticos y complejos turísticos         | •                            |
| Apto para instituciones e instalaciones sociales           | •                            |
| <b>Datos de potencia</b>                                   |                              |
| Potencia máxima de vaporización en l/h                     | 14,00                        |
| Consumo específico de energía en kWh/kg                    | 0,55                         |
| Duración del programa en min.                              | 23                           |
| Durabilidad en programas de secado                         | 40000                        |
| <b>Control</b>   |                              |
| Tipo de manejo   | M Select Benchmark           |
| Programable  | Ajuste det. parámetros       |
| Control del programa                                       | Control por humedad residual |
| Preselección máx. de la hora de inicio en h                | 24                           |
| Indicación de tiempo restante                              | •                            |
| Panel con símbolos fácilmente comprensibles                | •                            |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>                         |                              |
| Tipo de calentamiento                                      | Gas                          |
| Conexión eléctrica   | 1N AC 230V 50HZ              |
| Potencia calefactora eléctrica en kW                       | 0,00                         |
| Potencia calefactora gas en kW                             | 15,00                        |
| Potencia nominal total en kW                               | 0,60                         |
| Fusibles en A  | 10                           |

## PDR 514 ROP [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de humedad residual M Select ROP para un secado perfecto.



Código EAN: 4002516408635 / Número de material: 11717810 /

Número de material antiguo: 52514009EU

| <b>Medidas y peso de la secadora</b>                       |                    |
|--|--------------------|
| Medidas exteriores, alto neto en mm                        | 1400               |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm                       | 906                |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm                       | 852                |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm                       | 1526               |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm                      | 1090               |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm                      | 938                |
| Peso neto en kg  | 162,4              |
| Peso bruto en kg   | 174                |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>            | 1799               |
| <b>Valores de emisión</b>                                  |                    |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo             | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h                   | 3,90               |
| <b>Equipamiento</b>  |                    |
| Sistema inteligente de reversión del tambor                | •                  |
| Conducción axial del aire                                  | •                  |
| Filtro para pelusas de amplia superficie                   | •                  |
| PerfectDry   | •                  |
| Desprendedores Softlift                                    | •                  |
| AirRecycling   | •                  |
| Zócalo de comunicación                                     | •                  |
| Interruptor de parada de emergencia                        | •                  |
| Accesorios independientes del aparato                      | •                  |
| <b>Posibilidades de conexión</b>                           |                    |
| Sistema de cobro (opcional)                                | •                  |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento            | •                  |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)  | •                  |
| Secadora WiFi  | •                  |
| Connector Box  | •                  |
| Módulo LAN (opcional)                                      | •                  |
| <b>Normas, homologaciones y distintivos</b>                |                    |
| CE   | •                  |
| VDE  | •                  |
| VDE-EMC  | •                  |
| Protección antisalpicaduras IP X4                          | •                  |
| DVGW gas   | •                  |
| WEEE   | •                  |
| UKCA   | •                  |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | •                  |