

## PDR 518 ROP [EL]

Secadora salida de aire Professional, calentamiento eléctrico

Con control de humedad residual M Select ROP para un secado perfecto.



- Volumen del tambor 325.00 l, carga 13.0 kg – 18.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516408802 / Número de material: 11717990 /  
Número de material antiguo: 52518004EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	13,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	18,0
Volumen del tambor en l	325,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	18,20
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,53
Duración del programa en min.	52
Durabilidad en programas de secado	40000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	18,00
Potencia nominal total en kW	18,60
Fusibles en A	50
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ

## PDR 518 ROP [EL]

Secadora salida de aire Profesional, calentamiento eléctrico

Con control de humedad residual M Select ROP para un secado perfecto.



Código EAN: 4002516408802 / Número de material: 11717990 /

Número de material antiguo: 52518004EU

Potencia calefactora en kW	27,00
Potencia nominal total en kW	28,20
Fusibles en A	50
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1035
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1125
Peso neto en kg	173,5
Peso bruto en kg	187
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1967
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	50 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	4,50
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
DVGW gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•