

## PDR 918 HP [EL APDR 901]

Secadora de bomba de calor incl. bomba calor eficiente APDR901 Professional

Con el mínimo consumo energético sin difícil instalación de salida de aire.



- Volumen del tambor 325.00 l, carga 13.0 kg – 18.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panel de abeja
- Limpieza automática intercambiador calor con proceso StreamClean
- Consumo energético un 60 % inferior al de las secadoras de salida de aire\*
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Muestra secadora con módulo de bomba de calor (por separado)

\* Las secadoras con bomba de calor consumen hasta un 60 % menos de energía que las secadoras de salida de aire con calentamiento eléctrico.

Código EAN: 4002516408833 / Número de material: 11718020 /  
Número de material antiguo: 52918005EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Gris hierro
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	13,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	18,0
Volumen del tambor en l	325,00
Sistema de secado	Bomba de calor
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	10,90
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,21
Duración del programa en min.	39
Durabilidad en programas de secado	40000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Bomba de calor con CleanStream
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ

## PDR 918 HP [EL APDR 901]

Secadora de bomba de calor incl. bomba calor eficiente APDR901 Professional

Con el mínimo consumo energético sin difícil instalación de salida de aire.



Código EAN: 4002516408833 / Número de material: 11718020 /

Número de material antiguo: 52918005EU

Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora bomba de calor en kW	10,00
Potencia nominal total en kW	5,10
Fusibles en A	16
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1035
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1125
Peso neto en kg	169,5
Peso bruto en kg	183
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1928
<b>Medida/peso módulo bomba calor</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1370
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	426
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1530
Peso neto en kg	159,5
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1000
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	800
Peso bruto en kg	201,0
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1652
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	53 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	4,50
<b>Equipamiento</b>	
StreamClean (limpieza del intercambiador calor)	•
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Refrigerante	R450a
Índice GWP del refrigerante en kg CO <sub>2</sub> e	605
Índice GWP del aparato en kg CO <sub>2</sub> e	1936
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	12

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Secadora de bomba de calor incl. bomba calor eficiente APDR901 Professional

Con el mínimo consumo energético sin difícil instalación de salida de aire.



Código EAN: 4002516408833 / Número de material: 11718020 /  
Número de material antiguo: 52918005EU

Uniformes [número]	2
Chaquetas de uniformes [número]	3
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	3
Paños, 22 g [número]	295
Mopas, algodón, 40 cm [número]	68
Mopas, algodón, 50 cm [número]	59
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	108
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	76
Mantas ligeras para caballos [número]	3
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•