

PDR 522 ROP [HW]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de agua caliente
Con control de humedad residual M Select ROP para un secado perfecto.



- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Volumen del tambor 400.00 l, carga 29 (13.0) lb (kg) kg – 16.0 kg
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516409113 / Número de material: 11718210 /
Número de material antiguo: 52522011EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:32	29 (13,0) lb (kg)
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	16,0
Volumen del tambor en l	400,00
Sistema de secado	Agua caliente
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,56
Duración del programa en min.	60
Durabilidad en programas de secado	40000
Control	
Tipo de manejo	M Select Benchmark
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Agua caliente
Conexión eléctrica	1N AC 230V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora agua caliente en kW	9,80
Potencia nominal total en kW	1,00
Fusibles en A	10
Temperatura máxima del agua circulante en °C	90
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906

PDR 522 ROP [HW]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de agua caliente
Con control de humedad residual M Select ROP para un secado perfecto.



Código EAN: 4002516409113 / Número de material: 11718210 /
Número de material antiguo: 52522011EU

Medidas exteriores, fondo neto en mm	1162
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1254
Peso neto en kg	231,9
Peso bruto en kg	246
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	2600
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	62 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,60
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Capacidades	
Paños, 22 g [número]	364
Mantas ligeras para caballos [número]	3
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•