

PDR 922 [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



- Volumen del tambor 400.00 l, carga 16.0 kg – 22.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516409366 / Número de material: 11718590 /
Número de material antiguo: 52922003EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Gris hierro
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	16,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	22,0
Volumen del tambor en l	400,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	21,70
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,53
Duración del programa en min.	25
Durabilidad en programas de secado	40000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	1N AC 230V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00

PDR 922 [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516409366 / Número de material: 11718590 /

Número de material antiguo: 52922003EU

Potencia calefactora gas en kW	21,50
Potencia nominal total en kW	1,00
Fusibles en A	10
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1162
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1254
Peso neto en kg	203,9
Peso bruto en kg	218
Carga máxima sobre el suelo en N/m ²	2324
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	62 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,60
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	16
Uniformes [número]	3
Chaquetas de uniformes [número]	5
Edredones sintéticos [número]	2
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	2
Almohadas de plumas [número]	4
Paños, 22 g [número]	364
Mopas, algodón, 40 cm [número]	84
Mopas, algodón, 50 cm [número]	73
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	133
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	94
Mantas ligeras para caballos [número]	3
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•

PDR 922 [G]

Secadora de salida de aire Professional con calentamiento de gas

Con control de libre programación M Touch Pro para la máxima flexibilidad.



Código EAN: 4002516409366 / Número de material: 11718590 /
Número de material antiguo: 52922003EU

VDE-EMC

Protección antisalpicaduras IP X4

DVGW gas

WEEE

UKCA

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/
CE

•

•

•

•

•

•