

PDR 914 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 250.00 l, carga 10.0 kg – 14.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516410768 / Número de material: 11722670 /
Número de material antiguo: 52914011SOM

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	10,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	14,0
Volumen del tambor en l	250,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
Aplicación	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	13,30
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,51
Duración del programa en min.	24
Durabilidad en programas de secado	40000
Control	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 480V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	15,90
Potencia nominal total en kW	16,50
Fusibles en A	25
Posible variante de tensión 1	
Conexión eléctrica	3 AC 440V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	13,50
Potencia nominal total en kW	14,10
Fusibles en A	25
Medidas y peso de la secadora	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	852
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	938
Peso neto en kg	160,4
Peso bruto en kg	172

PDR 914 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516410768 / Número de material: 11722670 /

Número de material antiguo: 52914011SOM

Carga máxima sobre el suelo en N/m² 2024

Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	51 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	3,90
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
Capacidades	
Mascarillas respiratorias [número]	8
Uniformes [número]	1
Chaquetas de uniformes [número]	2
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	255
Mopas, algodón, 40 cm [número]	53
Mopas, algodón, 50 cm [número]	45
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	83
Mantas ligeras para caballos [número]	2
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•