

## PDR 922 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



- Volumen del tambor 400.00 l, carga 16.0 kg – 22.0 kg
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Máxima eficiencia energética con Air Recycling Flex
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516410805 / Número de material: 11722710 /  
Número de material antiguo: 52922006SOM

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	16,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:18	22,0
Volumen del tambor en l	400,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Sentido de apertura de la puerta intercambiable	•
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	22,30
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,50
Duración del programa en min.	23
Durabilidad en programas de secado	40000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 480V 50/60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	26,50
Potencia nominal total en kW	27,50
Fusibles en A	50
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3 AC 440V 50/60HZ
Potencia calefactora en kW	22,50
Potencia nominal total en kW	23,50
Fusibles en A	50
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho neto en mm	906
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1162
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1526
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1254
Peso neto en kg	198,9
Peso bruto en kg	213

## PDR 922 [EL SOM]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

Con control programable M Touch Pro, para aplicaciones marinas.



Código EAN: 4002516410805 / Número de material: 11722710 /

Número de material antiguo: 52922006SOM

Carga máxima sobre el suelo en N/m<sup>2</sup> 2521

<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	62 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	2,60
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
AirRecycling Flex	•
Zócalo de comunicación	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Secadora WiFi	•
Connector Box	•
Módulo LAN (opcional)	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	16
Uniformes [número]	3
Chaquetas de uniformes [número]	5
Edredones sintéticos [número]	2
Almohadas sintéticas [número]	3
Edredones de plumas [número]	2
Almohadas de plumas [número]	4
Paños, 22 g [número]	364
Mopas, algodón, 40 cm [número]	84
Mopas, algodón, 50 cm [número]	73
Mopas, microfibra, 40 cm [número]	133
Mopas, microfibra, 50 cm [número]	94
Mantas ligeras para caballos [número]	3
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•