


PRI 214 [EL STW]

Calandra

Con ventilador, control multifuncional y altura de trabajo regulable.



- Rendimiento 33.0 kg/h*, diámetro de la teja 210 mm, anchura de trabajo 1400 mm
- Ergonomía óptima: altura regulable y zócalo opcional
- Manejo moderno e intuitivo: display Touch
- Selección rápida de ajustes más importantes: programa Favoritos
- Máximo rendimiento: teja posicionada de forma flexible

* Con un 25 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902): la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

Código EAN: 4002516422877 / Número de material: 11744550 /
Número de material antiguo: 53214004EU

| Diseño constructivo y versión | |
|--|---|
| Diseño constructivo | Modelo de carga y salida frontal |
| Posibilidad de instalación empotrada en la pared | • |
| Línea | Professional |
| Revestimiento exterior | Gris hierro |
| Diámetro de los rodillos en mm | 210 |
| Ancho de trabajo en mm | 1400 |
| Material de la teja | Aluminio |
| Bobinado de la plancha | Lana de acero elástica |
| Paño de planchado | Paño fieltro punzonado de aram |
| Aplicación | |
| Apto para hostelería y gastronomía | • |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales | • |
| Apto para lavanderías autoservicio | • |
| Apto para edificios de viviendas y residencias | • |
| Apto para hospitales | • |
| Apto para uso en alta mar | • |
| Apto para la marina | • |
| Apto para campings | • |
| Datos de potencia | |
| Rendimiento de planchado máx. con 25 % de humedad residual en kg/h | 33,0 |
| Horas de servicio comprobadas | 20000 |
| Control | |
| Tipo de manejo | Display Touch |
| Display Touch (opción) | Touch-Display PRI |
| Ajuste de programa | Ajuste de parámetros del programa definidos |
| Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min | 1,5 |
| Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min | 4,0 |
| Temperatura regulable | Sin niveles |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 50-60HZ |
| Potencia calefactora eléctrica en kW | 6,50 |
| Potencia nominal total en kW | 7,00 |
| Fusibles en A | 16 |
| Medidas y peso | |
| Medidas exteriores, alto en mm | 1032 |
| Medidas exteriores, ancho en mm | 1979 |
| Medidas exteriores, fondo en mm | 650 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1374 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 2163 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 660 |
| Peso neto en kg | 140 |
| Peso bruto en kg | 155 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 1400 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | <70 dB(A) re 20 µPa |

PRI 214 [EL STW]

Calandra

Con ventilador, control multifuncional y altura de trabajo regulable.



Código EAN: 4002516422877 / Número de material: 11744550 /

Número de material antiguo: 53214004EU

Emisión de calor a la habitación en Mj/h 6,50

Equipamiento

Protección automática de los dedos/listón protector •

Listón interruptor de pedal FlexControl •

Tabla anexa •

Desprendedores de ropa •

Cajón para la ropa •

Retorno de la colada •

Programa Favoritos •

Reconocimiento de introducción errónea •

Suspensión neumática •

Función Pausa •

Presión de apriete alta •

Indicador de limpieza de la teja y mantenimiento sencillos de la teja •

Zócalo (opcional) •

Opción de planchado en posición sentada •

Set de cuidado APRI 319 para la teja incluido en el suministro •

Accesorios independientes del aparato •

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro (opcional) •

Desconexión de carga máxima/gestión de energía •

Normas, homologaciones y distintivos

VDE •

CE •

EAC •

WEEE •

VDE-EMC •

RCM •

Protección antisalpicaduras IPX0 •

UKCA •

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE •