


## PRI 214 [EL SOM STW]

### Calandra

con un manejo más moderno y una altura de trabajo regulable para uso marino.



- Rendimiento 33.0 kg/h\*, diámetro de la teja 210 mm, anchura de trabajo 1400 mm
- Ergonomía óptima: altura regulable y zócalo opcional
- Manejo moderno e intuitivo: display Touch
- Selección rápida de ajustes más importantes: programa Favoritos
- Máximo rendimiento: teja posicionada de forma flexible

\* Con un 25 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902): la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.


Código EAN: 4002516422891 / Número de material: 11744570 /  
Número de material antiguo: 53214006SOM

| <b>Diseño constructivo y versión</b>                               |   |
|--|---|
| Diseño constructivo  | Modelo de carga y salida frontal            |
| Posibilidad de instalación empotrada en la pared                   | •   |
| Línea  | Professional                                |
| Revestimiento exterior   | Gris hierro                                 |
| Diámetro de los rodillos en mm                                     | 210   |
| Ancho de trabajo en mm   | 1400  |
| Material de la teja  | Aluminio                                    |
| Bobinado de la plancha   | Lana de acero elástica                      |
| Paño de planchado  | Paño fieltro punzonado de aram              |
| <b>Aplicación</b>  |   |
| Apto para uso en alta mar  | •   |
| Apto para la marina  | •   |
| <b>Datos de potencia</b>   |   |
| Rendimiento de planchado máx. con 25 % de humedad residual en kg/h | 33,0  |
| Horas de servicio comprobadas                                      | 20000                                       |
| <b>Control</b>   |   |
| Tipo de manejo   | Display Touch                               |
| Display Touch (opción)   | Touch-Display PRI                           |
| Ajuste de programa   | Ajuste de parámetros del programa definidos |
| Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min                  | 1,5   |
| Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min                  | 4,0   |
| Temperatura regulable  | Sin niveles                                 |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>                                 |   |
| Tipo de calentamiento  | Eléctrico                                   |
| Conexión eléctrica   | 3 AC 230V 50-60HZ                           |
| Potencia calefactora eléctrica en kW                               | 6,50  |
| Potencia nominal total en kW                                       | 7,00  |
| Fusibles en A  | 25  |
| <b>Medidas y peso</b>  |   |
| Medidas exteriores, alto en mm                                     | 1032  |
| Medidas exteriores, ancho en mm                                    | 1979  |
| Medidas exteriores, fondo en mm                                    | 650   |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm                               | 1374  |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm                              | 2163  |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm                              | 660   |
| Peso neto en kg  | 140   |
| Peso bruto en kg   | 155   |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>                    | 1400  |
| <b>Valores de emisión</b>  |   |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo                     | <70 dB(A) re 20 µPa                         |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h                           | 11,00                                       |
| <b>Equipamiento</b>  |   |
| Protección automática de los dedos/listón protector                | •   |
| Listón interruptor de pedal FlexControl                            | •   |
| Tabla anexa  | •   |
| Desprendedores de ropa   | •   |

## PRI 214 [EL SOM STW]

### Calandra

con un manejo más moderno y una altura de trabajo regulable para uso marino.



Código EAN: 4002516422891 / Número de material: 11744570 /  
Número de material antiguo: 53214006SOM

|   |   |
|---|---|
| Cajón para la ropa  | • |
| Retorno de la colada  | • |
| Programa Favoritos  | • |
| Reconocimiento de introducción errónea                                | • |
| Suspensión neumática  | • |
| Función Pausa   | • |
| Presión de apriete alta   | • |
| Indicador de limpieza de la teja y mantenimiento sencillos de la teja | • |
| Zócalo (opcional)   | • |
| Opción de planchado en posición sentada                               | • |
| Set de cuidado APRIL 319 para la teja incluido en el suministro       | • |
| Accesorios independientes del aparato                                 | • |
| <b>Possibilidades de conexión</b>                                     |   |
| Sistema de cobro (opcional)   | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía                        | • |
| <b>Normas, homologaciones y distintivos</b>                           |   |
| VDE   | • |
| CE  | • |
| EAC   | • |
| WEEE  | • |
| VDE-EMC   | • |
| RCM   | • |
| Protección antisalpicaduras IPX0                                      | • |
| UKCA  | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE            | • |