

## PRI 217 [EL STW]

### Calandra

con el control más moderno y bobinado de lana de acero.



- Rendimiento 60.0 kg/h\*, diámetro de la teja 250 mm, anchura de trabajo 1660 mm
- Manejo moderno e intuitivo: display Touch
- Ergonomía óptima: altura regulable y zócalo opcional
- Selección rápida de ajustes más importantes: programa Favoritos
- Máximo rendimiento: teja posicionada de forma flexible

\* Con un 25 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902); la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

Código EAN: 4002516423027 / Número de material: 11744740 /  
Número de material antiguo: 53217009EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga y salida frontal
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	250
Ancho de trabajo en mm	1660
Material de la teja	Aluminio
Bobinado de la plancha	Lana de acero elástica
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado de aram
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
Apto para uso en alta mar	•
Apto para la marina	•
Apto para campings	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 25 % de humedad residual en kg/h	60,0
Horas de servicio comprobadas	20000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Display Touch
Display Touch (opción)	Touch-Display PRI
Ajuste de programa	Ajuste de parámetros del programa definidos
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	4,5
Temperatura regulable	Sin niveles
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50-60HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	11,00
Potencia nominal total en kW	11,60
Fusibles en A	25
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1110
Medidas exteriores, ancho en mm	2238
Medidas exteriores, fondo en mm	650
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1414
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	2400
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	860
Peso neto en kg	189
Peso bruto en kg	214
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1890

PRI 217 [EL STW]

Calandra

con el control más moderno y bobinado de lana de acero.



Código EAN: 4002516423027 / Número de material: 11744740 /

Número de material antiguo: 53217009EU

<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	11,00
<b>Equipamiento</b>	
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Listón interruptor de pedal FlexControl	•
Tabla anexa	•
Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa	•
Programa Favoritos	•
Reconocimiento de introducción errónea	•
Suspensión neumática	•
Función Pausa	•
Presión de apriete alta	•
Indicador de limpieza de la teja y mantenimiento sencillos de la teja	•
Zócalo (opcional)	•
Opción de planchado en posición sentada	•
Set de cuidado APRI 319 para la teja incluido en el suministro	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protección antisalpicaduras IPX0	•
UKCA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•