

APCL 071

Tabla de planchado móvil, 200 cm ancho

Con 4 ruedas articuladas para una máxima movilidad.



- Gran calidad, estructura tubular de acero estable

Código EAN: 4002516423904 / Número de material: 11748010 /  
Número de material antiguo: 59590071EU

| Familia de productos           |   |
|--------------------------------|---|
| Lavadoras                      | • |
| Secadora                       | • |
| Planchadoras                   | • |
| Sistemas de planchado          | • |
| Familia de aparatos/accesorios |   |
| HM 16-80                       | • |
| HM 16-83                       | • |
| PM 1210                        | • |
| PM 1214                        | • |
| PM 1217                        | • |
| PM 1318                        | • |
| PM 1418                        | • |
| PM 1421                        | • |
| PRI 318                        | • |
| PRI 418                        | • |
| PRI 210                        | • |
| PRI 214                        | • |
| PRI 217                        | • |
| D 500-1750                     | • |
| D 500-2000                     | • |
| D 500-2200                     | • |
| D 500-2500                     | • |
| D 500-3000                     | • |
| D 500-3300                     | • |
| D 600-1750                     | • |
| D 600-2000                     | • |
| D 600-2200                     | • |
| D 600-2500                     | • |
| D 600-3000                     | • |
| D 600-3300                     | • |
| D 800-1300                     | • |
| D 800-1750                     | • |
| D 800-2000                     | • |
| D 800-2200                     | • |
| D 800-2500                     | • |
| D 800-3000                     | • |
| D 800-3300                     | • |
| M 500-1750                     | • |
| M 500-2000                     | • |
| M 500-2200                     | • |
| M 500-2500                     | • |
| M 500-3000                     | • |
| M 500-3300                     | • |
| PM 1621                        | • |
| PM 1625                        | • |
| PM 1630                        | • |
| PM 1635                        | • |
| PM 1825                        | • |
| PM 1830                        | • |

APCL 071

Tabla de planchado móvil, 200 cm ancho

Con 4 ruedas articuladas para una máxima movilidad.



Código EAN: 4002516423904 / Número de material: 11748010 /  
Número de material antiguo: 59590071EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PM 1835             | • |
| PT 5135 C           | • |
| PT 5136             | • |
| PT 5137 WP          | • |
| PT 5140 WP          | • |
| PT 5141 WP          | • |
| PT 5145 C           | • |
| PT 5155 C           | • |
| PT 5156             | • |
| PT 5157 WP          | • |
| PT 5186             | • |
| PT 7186             | • |
| PT 7188             | • |
| PT 7135 C           | • |
| PT 7136             | • |
| PT 7137 WP          | • |
| PT 7138             | • |
| PT 8203             | • |
| PT 8251             | • |
| PT 8251 COP         | • |
| PT 8253             | • |
| PT 8257             | • |
| PT 8257 WP          | • |
| PT 8301             | • |
| PT 8301 COP         | • |
| PT 8303             | • |
| PT 8331             | • |
| PT 8331 COP         | • |
| PT 8333             | • |
| PT 8333 HW          | • |
| PT 8337             | • |
| PT 8337 HW          | • |
| PT 8337 WP          | • |
| PT 8401             | • |
| PT 8403             | • |
| PT 8403 HW          | • |
| PT 8407             | • |
| PT 8407 HW          | • |
| PT 8503             | • |
| PT 8503 HW          | • |
| PT 8507             | • |
| PT 8507 HW          | • |
| PT 8803             | • |
| PT 8803 HW          | • |
| PT 8807             | • |
| PT 8807 HW          | • |
| PT 9136             | • |
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |

APCL 071

Tabla de planchado móvil, 200 cm ancho

Con 4 ruedas articuladas para una máxima movilidad.

Código EAN: 4002516423904 / Número de material: 11748010 /  
Número de material antiguo: 59590071EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PW 5064             | • |
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60  | • |
| PW 5070             | • |
| PW 5082             | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80  | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario       | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055             | • |
| PW 6065             | • |
| PW 6055 Vario       | • |
| PW 6065 Vario       | • |
| PW 6065 Plus        | • |
| PW 6068 Plus        | • |
| PW 6080             | • |
| PW 6088             | • |
| PW 6107             | • |
| PW 6137             | • |
| PW 5136             | • |
| PW 6163             | • |
| PW 6167             | • |
| PW 6207             | • |
| PW 6241             | • |
| PW 6243             | • |
| PW 6321             | • |
| PW 6323             | • |
| PW 811              | • |
| PW 814              | • |
| PW 818              | • |
| PW 9055             | • |
| PW 9065             | • |
| PWT 6089            | • |
| PWM 500-08          | • |
| PWM 500-09          | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507             | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509             | • |
| PWM 900-09          | • |
| PWM 906             | • |
| PWM 907             | • |
| PWM 908             | • |
| PW 200 Profi@Work   | • |
| PT 200 Profi@Work   | • |
| PDR 300 SmartBiz    | • |
| PWM 300 SmartBiz    | • |
| PDR 500-08          | • |
| PDR 507             | • |

APCL 071

Tabla de planchado móvil, 200 cm ancho

Con 4 ruedas articuladas para una máxima movilidad.



Código EAN: 4002516423904 / Número de material: 11748010 /  
Número de material antiguo: 59590071EU

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| PDR 900-08                          | •                                |
| PDR 908                             | •                                |
| PWM 511                             | •                                |
| PWM 909                             | •                                |
| PWM 514                             | •                                |
| PWM 520                             | •                                |
| PWM 912                             | •                                |
| PWM 916                             | •                                |
| PWM 920                             | •                                |
| PDW 909                             | •                                |
| PDR 510                             | •                                |
| PDR 910                             | •                                |
| PDR 514                             | •                                |
| PDR 914                             | •                                |
| PDR 518                             | •                                |
| PDR 918                             | •                                |
| PDR 522                             | •                                |
| PDR 922                             | •                                |
| PDR 528                             | •                                |
| PDR 928                             | •                                |
| PDR 544                             | •                                |
| PDR 944                             | •                                |
| PIB 100                             | •                                |
| <b>Categoría de producto</b>        |                                  |
| Mesa/accesorios para mesas          | •                                |
| <b>Características del producto</b> |                                  |
| Conexión eléctrica                  | OHNE                             |
| Material                            | Acero, madera revest<br>plástico |
| Color                               | Gris hierro                      |
| <b>Medidas y peso</b>               |                                  |
| Medidas ext., alto neto en mm       | 800                              |
| Medidas ext., ancho neto en mm      | 2000                             |
| Medidas ext., fondo neto en mm      | 630                              |
| Medidas ext., alto bruto en mm      | 800                              |
| Medidas ext., ancho bruto en mm     | 2000                             |
| Medidas ext., fondo bruto en mm     | 630                              |
| Peso neto [kg]                      | 54,00                            |
| Peso bruto en kg                    | 54,00                            |