

APWM 018

Caja de comunicación con juego de montaje incluido

Para establecer la conexión de lavadoras de 9–11 kg con sistemas externos.



- Conexión sistemas carga de pico, pago y dosificadores
- Cómoda conexión Plug & Play a la lavadora
- Múltiples opciones de ajuste para dosificación de líquidos
- Total compatibilidad con todos los sistemas Miele habituales

Código EAN: 4002516429425 / Número de material: 11763220 /
Número de material antiguo: 59510018EU

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PDW 909	•
Categoría de producto	
Desconex. por carga de pico	•
Accesorios del aparato recaudador	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	~200-240V 50/60HZ
Material	Material sintético, Chapa de acero galvanizada
Color	Blanco
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	96
Medidas ext., ancho neto en mm	255
Medidas ext., fondo neto en mm	292
Medidas ext., alto bruto en mm	145
Medidas ext., ancho bruto en mm	292
Medidas ext., fondo bruto en mm	595
Peso neto [kg]	3,35
Peso bruto en kg	3,70