

APWM 019

Caja de comunicación con juego de montaje incluido para conectar la lavadora de 12-35 kg a sistemas externos.



- Conexión sistemas carga de pico, pago y dosificadores
- Cómoda conexión Plug & Play a la lavadora
- Múltiples opciones de ajuste para dosificación de líquidos
- Total compatibilidad con todos los sistemas Miele habituales

Código EAN: 4002516429432 / Número de material: 11763230 /
Número de material antiguo: 59510019EU

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
Categoría de producto	
Contador de rueda móvil	•
Sistema de dosificación	•
Desconex. por carga de pico	•
Accesorios del aparato recaudador	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	~200-240V 50/60HZ
Material	Material sintético, Chapa de acero galvanizada
Color	Blanco
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	96
Medidas ext., ancho neto en mm	255
Medidas ext., fondo neto en mm	292
Medidas ext., alto bruto en mm	102
Medidas ext., ancho bruto en mm	290
Medidas ext., fondo bruto en mm	324
Peso neto [kg]	3,35
Peso bruto en kg	3,70