

A 813/1

Adaptador

para la preparación óptima de instrumentos de transmisión con espray externo.



- Uso en cesto superior A 105/1 y módulo A 315/1 (solo con tubo filtrante A 800)
- Para uso en cesto APWD 069 (solo con placa de filtro APWD 069 y adaptador A 822)
- De dos piezas, compuesto por una pieza sup. e inf. inc. accesorio

Código EAN: 4002516432555 / Número de material: 11763880 /

Número de material antiguo: 68681301D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Categoría de producto | |
| aloj. y adaptador para instrumentos de transmisión | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. dental | • |
| Capacidad | |
| inst. de transferencia [cantidad] | 4 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 120 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 120 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 300 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 108 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 117 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 305 |
| Peso neto en kg | 0,19 |
| Peso bruto en kg | 1,00 |
| Suministro del aparato | |
| E 362 tornillo ciego [número] | 3 |
| Boquilla con tubo de silicona [número] | 4 |