

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Secadora de salida de aire, laterales galvanizados, calentamiento eléctrico
Con diseño SlimLine, con un control por tiempo fácil de usar.



- Volumen del tambor 300.00 l, carga 12.0 kg – 15.0 kg
- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal
- Manipulación sencilla: fácil de limpiar, filtro de pelusas grande

Código EAN: 4002516431114 / Número de material: 11772590 /
Número de material antiguo: 52830111D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Professional
Frontal	Gris hierro
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	12,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:20	15,0
Volumen del tambor en l	300,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	11,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,59
Duración del programa en min.	33
Control	
Tipo de manejo	Profitronic B
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Controlado por tiempo
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	12,20-14,50
Potencia nominal total en kW	13,60-15,20
Fusibles en A	25
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1089
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Secadora de salida de aire, laterales galvanizados, calentamiento eléctrico

Con diseño SlimLine, con un control por tiempo fácil de usar.



Código EAN: 4002516431114 / Número de material: 11772590 /

Número de material antiguo: 52830111D

Peso neto en kg	139,0
Peso bruto en kg	159
Carga máxima sobre el suelo en N	1584
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,70
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
Desprendedores Softlift	•
Zócalo de acceso inferior	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz de serie RS 232 (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•