

PT 8301 SL COP [G VZS BSK]

Secadora de salida de aire, laterales galvanizados, calentamiento de gas
Diseño SlimLine, control de tiempo, para conectar con sistemas recaudadores.



- Volumen del tambor 300.00 l, carga ??
- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal
- Manipulación sencilla: fácil de limpiar, filtro de pelusas grande

Código EAN: 4002516431299 / Número de material: 11772680 /
Número de material antiguo: 52831008D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Professional
Frontal	Gris hierro
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	12,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:20	15,0
Volumen del tambor en l	300,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
Aplicación	
Apto para lavanderías autoservicio	•
Datos de potencia	
Potencia máxima de vaporización en l/h	13,90
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,59
Duración del programa en min.	27
Manejo	
Tipo de manejo	Profitrronic B COP
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Controlado por tiempo
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Prog. básicos y especializados	
Programas básicos	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	AC 220-240V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora gas en kW	18,00
Potencia nominal total en kW	0,80
Fusibles en A	10
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1089
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180
Peso neto en kg	145,0
Peso bruto en kg	165
Carga máxima sobre el suelo en N	1643
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,70
Equipamiento	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•

PT 8301 SL COP [G VZS BSK]

Secadora de salida de aire, laterales galvanizados, calentamiento de gas

Diseño SlimLine, control de tiempo, para conectar con sistemas recaudadores.



Código EAN: 4002516431299 / Número de material: 11772680 /

Número de material antiguo: 52831008D

Filtro para pelusas de amplia superficie	•
Desprendedores Softlift	•
Zócalo de acceso inferior	•
Zócalo de comunicación	•
Accesorios independientes del aparato	•
Opciones de conexión	
Sistema de cobro	•
Interfaz de serie RS 232 (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
DVGW gas	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•