

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Secadora de salida de aire, laterales gris hierro, eléctrica

Diseño SlimLine, con control de humedad residual para un secado inmejorable.



- Volumen del tambor 300.00 l, carga 15.0 kg
- Instalación muy sencilla: solo 711 mm de ancho
- Transporte sencillo: se puede colocar debajo
- Duración mínima gracias a la conducción de aire en diagonal
- Sistema de secado delicado: PerfectDry

Código EAN: 4002516431343 / Número de material: 11772730 /  
Número de material antiguo: 52830302D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	SlimLine
Línea	Professional
Frontal	Gris hierro
Cantidad de carga en kg	15,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:25	12,0
Capac. carga en proporción de llenado de 1:20	15,0
Volumen del tambor en l	300,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	520
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor de acero inoxidable	•
Tambor protector de acero inoxidable	No
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	11,50
Consumo específico de energía en kWh/kg	0,59
Duración del programa en min.	33
<b>Manejo</b>	
Tipo de manejo	Profitronic B Plus
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel de mandos con texto	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Prog. básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	12,20-14,50
Potencia nominal total en kW	13,60-15,20
Fusibles en A	25
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1800
Medidas exteriores, ancho neto en mm	711
Medidas exteriores, fondo neto en mm	1089
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1810
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	800

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Secadora de salida de aire, laterales gris hierro, eléctrica

Diseño SlimLine, con control de humedad residual para un secado inmejorable.



Código EAN: 4002516431343 / Número de material: 11772730 /

Número de material antiguo: 52830302D

Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1180
Peso neto en kg	139,0
Peso bruto en kg	159
Carga máxima sobre el suelo en N	1584
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,70
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Filtro para pelusas de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Zócalo de acceso inferior	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Opciones de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz de serie RS 232 (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
<b>Normas, homolog. y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•