

APCL 089

Base abierta con caja para filtro de pelusas, 75 cm de altura Para filtrar las pelusas y otros objetos del agua de lavado.



- Para una carga y descarga ergonómicas de la lavadora
- Para conectar la lavadora a un desagüe existente en la pared

Código EAN: 4002516433644 / Número de material: 117766 Número de material antiquo: 59590089D	520 /
Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 508 Mop Star 80	•
Categoría de producto	
Base/zócalo	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Acero inoxidable, Chapa acero galvan pulverizada
Color	Gris hierro
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	756
Wodiado ext., alto noto cirriin	7 00
Medidas ext., ancho neto en mm	605
Medidas ext., ancho neto en mm	605
Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm	605 860
Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm	605 860 780
Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., ancho bruto en mm	605 860 780 630