

## PWM 920 [EL DV WP]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con zócalo de pesaje, M Touch Pro Plus: programación libre.



- Volumen del tambor 180 l, carga 20.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516434030 / Número de material: 11777670 /  
Número de material antiguo: 51920011EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	20,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	20,0
Volumen del tambor en l	180
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,20
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,14
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	5,90
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	124,0

## PWM 920 [EL DV WP]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con zócalo de pesaje, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516434030 / Número de material: 11777670 /

Número de material antiguo: 51920011EU

Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	234,3
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	2,80
Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	4,10
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	55
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	118,0
Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l	229,0
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	1,20
Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	1,70
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	44
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	116,0
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	2,00
Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	35
Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	114,0
Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,60
Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	33
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	61
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min.	55
Humedad residual en aclarados en frío en %	48
Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	25
R.p.m. de centrifugado en U/min	1075
Factor g	462
Horas de servicio comprobadas	30000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro Plus
Programable	Programación libre
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
<b>Dosificación</b>	
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico

## PWM 920 [EL DV WP]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con zócalo de pesaje, M Touch Pro Plus: programación libre.

Código EAN: 4002516434030 / Número de material: 11777670 /

Número de material antiguo: 51920011EU

Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	18,00
Potencia nominal total en kW	19,00
Fusibles en A	35
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia calefactora en kW	18,00
Potencia nominal total en kW	19,00
Fusibles en A	35
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	2x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1705
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	935
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1862
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	439,0
Peso bruto en kg	460
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	6246
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
<b>Equipamiento</b>	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Zócalo de pesaje	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	92
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•

PWM 920 [EL DV WP]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con zócalo de pesaje, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516434030 / Número de material: 11777670 /

Número de material antiguo: 51920011EU

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Recuperación de agua (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	15
Cascos de emergencia [número]	5
Uniformes [número]	3
Chaquetas de uniformes [número]	5
Trajes de protección química [número]	2
Edredones sintéticos [número]	2
Almohadas sintéticas [número]	4
Edredones de plumas [número]	2
Almohadas de plumas [número]	4
Paños, 22 g [número]	456
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	106
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	91
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	167
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	117
Mopas, Office, 100 g [número]	200
Mopas, Stairway, 150 g [número]	130
Mantas ligeras para caballos [número]	3
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•