

## PWM 916 [EL DV DD ST]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.



- Volumen del tambor 140 l, carga 16.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /  
Número de material antiguo: 51916002EU

| Diseño constructivo y versión   |                  |
|---|------------------|
| Diseño constructivo   | Carga frontal    |
| Línea   | Performance Plus |
| Frontal   | Acero inoxidable |
| Color del panel de mandos   | Acero inoxidable |
| Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg                | 16,0             |
| Proporción de llenado   | 1:9              |
| Cantidad de carga en kg   | 16,0             |
| Volumen del tambor en l   | 140              |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm   | 415              |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados                                   | 180              |
| Apertura de la puerta   | derecha          |
| Cierre automático de la puerta  | •                |
| Cuba innovadora   | •                |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia                  | •                |
| Tambor protector patentado 2.0  | •                |
| Aplicación  |                  |
| Apto para hostelería y gastronomía  | •                |
| Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales                   | •                |
| Apto para empresas de limpieza  | •                |
| Apto para lavanderías autoservicio  | •                |
| Apto para edificios de viviendas y residencias                              | •                |
| Apto para tintorerías   | •                |
| Apto para lavanderías y centros de planchado                                | •                |
| Apto para talleres  | •                |
| Apto para bomberos y servicios de emergencia                                | •                |
| Apto para criaderos de caballos y establos                                  | •                |
| Apto para universidades, escuelas y guarderías                              | •                |
| Apto para hospitales  | •                |
| Apto para campings  | •                |
| Apto para clubes deportivos   | •                |
| Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios                  | •                |
| Apto para consultorios médicos y dentistas                                  | •                |
| Apto para la industria petroquímica   | •                |
| Apto para la industria de transformación de los alimentos                   | •                |
| Apto para parques temáticos y complejos turísticos                          | •                |
| Apto para instituciones e instalaciones sociales                            | •                |
| Datos de potencia   |                  |
| Eficacia contra virus probada   | •                |
| Higiene certificada   | •                |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg                | 6,20             |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg           | 0,14             |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg             | 5,90             |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,06             |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l                               | 99,2             |

PWM 916 [EL DV DD ST]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /

Número de material antiguo: 51916002EU

|   |       |
|---|-------|
| Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l | 182,2 |
|---|-------|

|   |      |
|---|------|
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg | 2,24 |
|---|------|

|   |      |
|---|------|
| Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 3,21 |
|---|------|

|  |    |
|--|----|
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 49 |
|--|----|

|   |      |
|---|------|
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 94,4 |
|---|------|

|   |       |
|---|-------|
| Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l | 178,1 |
|---|-------|

|  |      |
|--|------|
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh | 0,96 |
|--|------|

|   |      |
|---|------|
| Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 1,33 |
|---|------|

|  |    |
|--|----|
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 43 |
|--|----|

|  |      |
|--|------|
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l | 92,8 |
|--|------|

|   |      |
|---|------|
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh | 1,60 |
|---|------|

|  |    |
|--|----|
| Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. | 34 |
|--|----|

|  |      |
|--|------|
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l | 91,2 |
|--|------|

|   |      |
|---|------|
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh | 0,48 |
|---|------|

|  |    |
|--|----|
| Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. | 32 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min. | 53 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min. | 47 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 48 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 44 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en % | 25 |
|--|----|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 1075 |
|---------------------------------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Factor g | 462 |
|----------|-----|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
|-------------------------------|-------|

#### Control

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Tipo de manejo | M Touch Pro Plus |
|----------------|------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Programable | Programación libre |
|-------------|--------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | De libre selección |
|---|--------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Indicación de tiempo restante | • |
|-------------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Indicación de desarrollo del programa | • |
|---------------------------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Idiomas del display ajustables | • |
|--------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Posibilidad introd. peso antes de inicio prog. | • |
|--|---|

#### Programas básicos y especializados

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programas básicos | • |
|-------------------|---|

#### Dosificación

|         |                  |
|---------|------------------|
| Cajetín | 3 compartimentos |
|---------|------------------|

|   |    |
|---|----|
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 12 |
|---|----|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Detección de vacío | • |
|--------------------|---|

PWM 916 [EL DV DD ST]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.

Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /

Número de material antiguo: 51916002EU

| <b>Conexión eléctrica estándar</b>              |                                    |
|---|------------------------------------|
| Tipo de calentamiento                           | Eléctrico                          |
| Conexión eléctrica                              | 3N AC 400V 50HZ                    |
| Potencia calefactora en kW                      | 14,00                              |
| Potencia nominal total en kW                    | 14,60                              |
| Fusibles en A                                   | 25                                 |
| <b>Posible variante de tensión 1</b>            |                                    |
| Conexión eléctrica                              | 3N AC 400V 60HZ                    |
| Potencia calefactora en kW                      | 14,00                              |
| Potencia nominal total en kW                    | 14,60                              |
| Fusibles en A                                   | 25                                 |
| <b>Conexión de agua/desagüe</b>                 |                                    |
| Agua fría [cantidad]                            | 3x 1/2" con unión roscada 3/4"     |
| Agua caliente [cantidad]                        | 1x 1/2" con unión roscada 3/4"     |
| Agua dura (opcional) [cantidad]                 | 2 x 1/2" con unión roscada de 3/4" |
| Válvula de desagüe                              | DN 70                              |
| <b>Medidas y peso</b>                           |                                    |
| Medidas exteriores, alto neto en mm             | 1450                               |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm            | 962                                |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm            | 835                                |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm            | 1585                               |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm           | 1090                               |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm           | 1130                               |
| Peso neto en kg                                 | 337,0                              |
| Peso bruto en kg                                | 357                                |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup> | 5091                               |
| <b>Valores de emisión</b>                       |                                    |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo  | 65 dB(A) re 20 µPa                 |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h        | 6,48                               |
| <b>Equipamiento</b>                             |                                    |
| Centrifugado previo patentado                   | •                                  |
| Tratamiento de paños                            | •                                  |
| Control de desequilibrios tridimensional        | •                                  |
| Lavados desinfectantes                          | •                                  |
| Desprendedores eficientes                       | •                                  |
| EcoSpeed  | •                                  |
| Sistema de suspensión de muelles concéntricos   | •                                  |
| Supervisión de temperatura                      | •                                  |
| Toma de lejías                                  | •                                  |
| Resistencia calefactora especial                | •                                  |
| Control automático de carga+                    | •                                  |
| Caudalímetro (opcional)                         | •                                  |
| Zócalo de pesaje (opcional)                     | •                                  |
| Añadir ropa posteriormente                      | •                                  |
| Selección de programa mediante marco de color   | •                                  |
| Interruptor de parada de emergencia             | •                                  |
| Accesorios independientes del aparato           | •                                  |

PWM 916 [EL DV DD ST]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516434092 / Número de material: 11777910 /

Número de material antiguo: 51916002EU

| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>                         |     |
|--|-----|
| Cuota de reciclado en %                                    | 92  |
| <b>Posibilidades de conexión</b>                           |     |
| Sistema de cobro (opcional)                                | •   |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento            | •   |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)  | •   |
| Recuperación de agua (opcional)                            | •   |
| LAN  | •   |
| WiFi   | •   |
| Connector Box  | •   |
| <b>Capacidades</b>   |     |
| Mascarillas respiratorias [número]                         | 13  |
| Cascos de emergencia [número]                              | 4   |
| Uniformes [número]   | 2   |
| Chaquetas de uniformes [número]                            | 3   |
| Trajes de protección química [número]                      | 1   |
| Edredones sintéticos [número]                              | 1   |
| Almohadas sintéticas [número]                              | 3   |
| Edredones de plumas [número]                               | 1   |
| Almohadas de plumas [número]                               | 3   |
| Paños, 22 g [número]                                       | 355 |
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]                       | 82  |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]                       | 71  |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]                    | 130 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]                    | 91  |
| Mopas, Office, 100 g [número]                              | 160 |
| Mopas, Stairway, 150 g [número]                            | 105 |
| Mantas ligeras para caballos [número]                      | 3   |
| <b>Normas, homologaciones y distintivos</b>                |     |
| CE   | •   |
| VDE-EMC  | •   |
| VDE  | •   |
| Protección antisalpicaduras IP X4                          | •   |
| WEEE   | •   |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | •   |