

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, M Touch Pro Plus, programación libre, suciedad gruesa.



- Volumen del tambor 110 l, carga 12.0 kg
- Tambor especial para eliminar la suciedad más difícil
- Conexión viable mediante LAN y WiFi
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático

Código EAN: 4002516434122 / Número de material: 11777960 /
Número de material antiguo: 51912015EU

| Diseño constructivo y versión | |
|---|------------------|
| Diseño constructivo | Carga frontal |
| Línea | Performance Plus |
| Frontal | Acero inoxidable |
| Color del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg | 12,0 |
| Proporción de llenado | 1:9 |
| Cantidad de carga en kg | 12,0 |
| Volumen del tambor en l | 110 |
| Apertura de la puerta [Ø] en mm | 415 |
| Ángulo de apertura de la puerta en grados | 180 |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Cierre automático de la puerta | • |
| Cuba innovadora | • |
| Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia | • |
| Tambor especial | • |
| Aplicación | |
| Apto para empresas de limpieza | • |
| Apto para criaderos de caballos y establos | • |
| Datos de potencia | |
| Eficacia contra virus probada | • |
| Higiene certificada | • |
| Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg | 6,20 |
| Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg | 0,14 |
| Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg | 5,90 |
| Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg | 0,06 |
| Consumo de agua con conexión a agua fría en l | 74,4 |
| Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l | 142,2 |
| Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg | 1,68 |
| Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 2,50 |
| Duración del programa con conexión a agua fría en min. | 49 |
| Consumo de agua con conexión a agua caliente en l | 70,8 |
| Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l | 139,9 |
| Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh | 0,72 |
| Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh | 1,00 |
| Duración del programa con conexión a agua caliente en min. | 42 |
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l | 69,6 |
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh | 1,20 |
| Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min. | 34 |

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, M Touch Pro Plus, programación libre, suciedad gruesa.



Código EAN: 4002516434122 / Número de material: 11777960 /

Número de material antiguo: 51912015EU

| | |
|--|------|
| Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l | 68,4 |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh | 0,36 |
|---|------|

| | |
|--|----|
| Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min. | 31 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min. | 54 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min. | 47 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Humedad residual en aclarados en frío en % | 48 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Humedad residual en aclarados en caliente en % | 44 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en % | 25 |
|--|----|

| | |
|---------------------------------|------|
| R.p.m. de centrifugado en U/min | 1150 |
|---------------------------------|------|

| | |
|----------|-----|
| Factor g | 458 |
|----------|-----|

| | |
|-------------------------------|-------|
| Horas de servicio comprobadas | 30000 |
|-------------------------------|-------|

| | |
|----------------|--|
| Control | |
|----------------|--|

| | |
|----------------|------------------|
| Tipo de manejo | M Touch Pro Plus |
|----------------|------------------|

| | |
|-------------|--------------------|
| Programable | Programación libre |
|-------------|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Preselección máx. de la hora de inicio en h | De libre selección |
|---|--------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Indicación de tiempo restante | • |
|-------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Indicación de desarrollo del programa | • |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Idiomas del display ajustables | • |
|--------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Posibilidad introd. peso antes de inicio prog. | • |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Programas básicos y especializados | |
|---|--|

| | |
|-------------------|---|
| Programas básicos | • |
|-------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Dosificación | |
|---------------------|--|

| | |
|---------|------------------|
| Cajetín | 3 compartimentos |
|---------|------------------|

| | |
|---|----|
| Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número] | 12 |
|---|----|

| | |
|--------------------|---|
| Detección de vacío | • |
|--------------------|---|

| | |
|------------------------------------|--|
| Conexión eléctrica estándar | |
|------------------------------------|--|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
|-----------------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 50HZ |
|--------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|------|
| Potencia calefactora en kW | 9,00 |
|----------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Potencia nominal total en kW | 9,60 |
|------------------------------|------|

| | |
|---------------|----|
| Fusibles en A | 16 |
|---------------|----|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Posible variante de tensión 1 | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Conexión eléctrica | 3N AC 400V 60HZ |
|--------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|------|
| Potencia calefactora en kW | 9,00 |
|----------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Potencia nominal total en kW | 9,60 |
|------------------------------|------|

| | |
|---------------|----|
| Fusibles en A | 16 |
|---------------|----|

| | |
|---------------------------------|--|
| Conexión de agua/desagüe | |
|---------------------------------|--|

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Agua fría [cantidad] | 3x 1/2" con unión roscada 3/4" |
|----------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Agua caliente [cantidad] | 1x 1/2" con unión roscada 3/4" |
|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Agua dura (opcional) [cantidad] | 2 x 1/2" con unión roscada de 3/4" |
|---------------------------------|------------------------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Válvula de desagüe | DN 70 |
|--------------------|-------|

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, M Touch Pro Plus, programación libre, suciedad gruesa.

Código EAN: 4002516434122 / Número de material: 11777960 /

Número de material antiguo: 51912015EU

| Medidas y peso | |
|---|--------------------|
| Medidas exteriores, alto neto en mm | 1350 |
| Medidas exteriores, ancho neto en mm | 799 |
| Medidas exteriores, fondo neto en mm | 924 |
| Medidas exteriores, alto bruto en mm | 1480 |
| Medidas exteriores, ancho bruto en mm | 1090 |
| Medidas exteriores, fondo bruto en mm | 1130 |
| Peso neto en kg | 271,0 |
| Peso bruto en kg | 290 |
| Carga máxima sobre el suelo en N/m ² | 4402 |
| Valores de emisión | |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Emisión de calor a la habitación en Mj/h | 6,48 |
| Equipamiento | |
| Centrifugado previo patentado | • |
| Tratamiento de paños | • |
| Control de desequilibrios tridimensional | • |
| Lavados desinfectantes | • |
| EcoSpeed | • |
| Sistema de suspensión de muelles concéntricos | • |
| Supervisión de temperatura | • |
| Resistencia calefactora especial | • |
| Control automático de carga+ | • |
| Caudalímetro (opcional) | • |
| Zócalo de pesaje (opcional) | • |
| Añadir ropa posteriormente | • |
| Selección de programa mediante marco de color | • |
| Interruptor de parada de emergencia | • |
| Accesorios independientes del aparato | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Cuota de reciclado en % | 91 |
| Posibilidades de conexión | |
| Sistema de cobro (opcional) | • |
| Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento | • |
| Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) | • |
| Recuperación de agua (opcional) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Capacidades | |
| Mascarillas respiratorias [número] | 10 |
| Cascos de emergencia [número] | 3 |
| Uniformes [número] | 2 |
| Chaquetas de uniformes [número] | 3 |
| Trajes de protección química [número] | 1 |
| Edredones sintéticos [número] | 1 |
| Almohadas sintéticas [número] | 2 |
| Edredones de plumas [número] | 1 |
| Almohadas de plumas [número] | 2 |
| Paños, 22 g [número] | 289 |

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, M Touch Pro Plus, programación libre, suciedad gruesa.



Código EAN: 4002516434122 / Número de material: 11777960 /

Número de material antiguo: 51912015EU

| | |
|---|-----|
| Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número] | 64 |
| Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número] | 56 |
| Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número] | 100 |
| Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número] | 72 |
| Mopas, Office, 100 g [número] | 120 |
| Mopas, Stairway, 150 g [número] | 80 |
| Mantas ligeras para caballos [número] | 2 |

Normas, homologaciones y distintivos

| | |
|--|---|
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protección antisalpicaduras IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE | • |