

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.



- Volumen del tambor 110 l, carga 12.0 kg
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo óptimo con la pantalla táctil en color: M Touch Pro Plus
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516434160 / Número de material: 11778040 /  
Número de material antiguo: 51912002EU

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance Plus
Frontal	Acero inoxidable
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	12,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	12,0
Volumen del tambor en l	110
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para consultorios médicos y dentistas	•
Apto para la industria petroquímica	•
Apto para la industria de transformación de los alimentos	•
Apto para parques temáticos y complejos turísticos	•
Apto para instituciones e instalaciones sociales	•
Datos de potencia	
Eficacia contra virus probada	•
Higiene certificada	•
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	6,20
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,14
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	5,90
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	74,4

PWM 912 [EL DV DD ST]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516434160 / Número de material: 11778040 /

Número de material antiguo: 51912002EU

Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	142,2
---	-------

Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	1,68
---	------

Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	2,50
---	------

Duración del programa con conexión a agua fría en min.	49
--	----

Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	70,8
---	------

Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l	139,9
---	-------

Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	0,72
--	------

Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	1,00
---	------

Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	42
--	----

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua fría en l	69,6
--	------

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua fría en kWh	1,20
---	------

Duración del programa ECO con conexión a agua fría en min.	34
--	----

Consumo de agua en el programa ECO con conexión a agua caliente en l	68,4
--	------

Consumo de energía en el programa ECO con conexión a agua caliente en kWh	0,36
---	------

Duración del programa ECO con conexión a agua caliente en min.	31
--	----

Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	54
---	----

Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min.	47
---	----

Humedad residual en aclarados en frío en %	48
--	----

Humedad residual en aclarados en caliente en %	44
--	----

Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	25
--	----

R.p.m. de centrifugado en U/min	1150
---------------------------------	------

Factor g	458
----------	-----

Horas de servicio comprobadas	30000
-------------------------------	-------

#### Control

Tipo de manejo	M Touch Pro Plus
----------------	------------------

Programable	Programación libre
-------------	--------------------

Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
---	--------------------

Indicación de tiempo restante	•
-------------------------------	---

Indicación de desarrollo del programa	•
---------------------------------------	---

Idiomas del display ajustables	•
--------------------------------	---

Posibilidad introd. peso antes de inicio prog.	•
--	---

#### Programas básicos y especializados

Programas básicos	•
-------------------	---

#### Dosificación

Cajetín	3 compartimentos
---------	------------------

Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
---	----

Detección de vacío	•
--------------------	---

PWM 912 [EL DV DD ST]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.

Código EAN: 4002516434160 / Número de material: 11778040 /

Número de material antiguo: 51912002EU

<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	9,60
Fusibles en A	16
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia calefactora en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	9,60
Fusibles en A	16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	3x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1350
Medidas exteriores, ancho neto en mm	837
Medidas exteriores, fondo neto en mm	924
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1480
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	271,0
Peso bruto en kg	290
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	4402
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	65 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	6,48
<b>Equipamiento</b>	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
EcoSpeed	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Toma de lejías	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Caudalímetro (opcional)	•
Zócalo de pesaje (opcional)	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•

PWM 912 [EL DV DD ST]

Lavadora Profesional, con calentamiento eléctrico

Con cubetas, grifo de agua de lavado, M Touch Pro Plus: programación libre.



Código EAN: 4002516434160 / Número de material: 11778040 /

Número de material antiguo: 51912002EU

<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	91
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro (opcional)	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional)	•
Recuperación de agua (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	10
Cascos de emergencia [número]	3
Uniformes [número]	2
Chaquetas de uniformes [número]	3
Trajes de protección química [número]	1
Edredones sintéticos [número]	1
Almohadas sintéticas [número]	2
Edredones de plumas [número]	1
Almohadas de plumas [número]	2
Paños, 22 g [número]	289
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	64
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	56
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	100
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	72
Mopas, Office, 100 g [número]	120
Mopas, Stairway, 150 g [número]	80
Mantas ligeras para caballos [número]	2
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•