

## PWM 520 Mop Star [EL DV]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especialmente adaptado a Facility Management.



- Volumen del tambor 180 l, carga 20.0 kg
- Máx. confort de manejo con pantalla a color táctil: M Touch Pro
- Limpieza y consumos óptimos: tecnología innovadora Miele
- Manejo sencillo y seguro gracias al cierre de puerta automático
- Conexión viable mediante LAN y WiFi

Código EAN: 4002516434214 / Número de material: 11778120 /  
Número de material antiguo: 51520006EU

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Performance
Frontal	Gris hierro
Color del panel de mandos	Acero inoxidable
Capacidad carga máxima en proporción de llenado de 1:9 en kg	20,0
Proporción de llenado	1:9
Cantidad de carga en kg	20,0
Volumen del tambor en l	180
Apertura de la puerta [Ø] en mm	415
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Cierre automático de la puerta	•
Cuba innovadora	•
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector patentado 2.0 de acero inoxidable	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para empresas de limpieza	•
<b>Datos de potencia</b>	
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en l/kg	7,80
Consumo específico de energía con conexión al agua fría en kWh/kg	0,20
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	7,20
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,07
Consumo de agua con conexión a agua fría en l	156,0
Consumo de agua con conexión al agua fría en programa Mopas estándar 60 °C en l	255,4
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg	4,00
Consumo de energía con conexión al agua fría en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	4,10
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	58
Consumo de agua con conexión a agua caliente en l	144,0
Consumo de agua con conexión al agua caliente en programa Mopas estándar 60 °C en l	256,5
Consumo de energía con conexión a agua caliente en kWh	1,40
Consumo de energía con conexión al agua caliente en el programa Mopas estándar 60 °C en kWh	1,70
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	49
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua fría en min.	59
Duración del programa Mopas estándar 60 °C con conexión a agua caliente en min.	48
Humedad residual en aclarados en frío en %	53

## PWM 520 Mop Star [EL DV]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especialmente adaptado a Facility Management.



Código EAN: 4002516434214 / Número de material: 11778120 /  
Número de material antiguo: 51520006EU

Humedad residual en aclarados en caliente en %	49
Humedad residual en el tratamiento de fundas de mopas en %	25
R.p.m. de centrifugado en U/min	950
Factor g	361
Horas de servicio comprobadas	30000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	M Touch Pro
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	De libre selección
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Posibilidad de introducción del peso antes del inicio del programa	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
<b>Dosificación</b>	
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	12
Detección de vacío	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	15,00
Potencia nominal total en kW	16,00
Fusibles en A	25
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 60HZ
Potencia calefactora en kW	15,00
Potencia nominal total en kW	16,00
Fusibles en A	25
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	2x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua dura (opcional) [cantidad]	2 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1450
Medidas exteriores, ancho neto en mm	924
Medidas exteriores, fondo neto en mm	935
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1585
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1090
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1130
Peso neto en kg	385,0
Peso bruto en kg	405

## PWM 520 Mop Star [EL DV]

Lavadora Professional, con calentamiento eléctrico

Con M Touch Pro, especialmente adaptado a Facility Management.



Código EAN: 4002516434214 / Número de material: 11778120 /

Número de material antiguo: 51520006EU

Carga máxima sobre el suelo en N 5716

<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	67 dB(A) re 20 µPa
Disipación del calor en la habitación en MJ/h	6,48
<b>Equipamiento</b>	
Centrifugado previo patentado	•
Tratamiento de paños	•
Control de desequilibrios tridimensional	•
Lavados desinfectantes	•
Desprendedores eficientes	•
Sistema de suspensión de muelles concéntricos	•
Supervisión de temperatura	•
Resistencia calefactora especial	•
Control automático de carga+	•
Añadir ropa posteriormente	•
Selección de programa mediante marco de color	•
Centrifugado eficiente	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Cuota de reciclado en %	92
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico / gestión de energía (opcional)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Capacidades</b>	
Paños, 22 g [número]	455
Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número]	105
Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número]	91
Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número]	167
Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número]	118
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•